

PHILIPS

Automatinis garbanų formavimo prietaisas

StyleCare Prestige

Su išmaniojo garbanojimo sistema

2 kartus daugiau sukamų plaukų

Vertikalus suėmimas

Išmaniojo garbanojimo apsaugos



BHB876/00



Svajonių garbanų transformacija

2 kartus daugiau sukamų plaukų vienu kartu*

Su „Philips StyleCare Prestige Auto Curler“ pažangia, išmaniaja garbanojimo sistema automatiškai susuksite svajonių garbanas be jokio vargo. Svajonių garbanų transformacija ir 2 kartus daugiau sukamų plaukų vienu kartu*

Paprasta naudoti

- Išmaniojo garbanojimo sistema geriausia formavimui
- Naudodami ilgesnį vamzdelį vienu kartu suformuosite 2 kartus daugiau plaukų
- Vertikalus suėmimas, kad būtų lengva naudoti
- Išmanusis atsakas su patogiomis pypsėjimo ir automatinio stabdymo funkcijomis
- Nenusideginkite formuodami šukuoseną

Puikiai sušukuoti plaukai


- Išmaniojo garbanojimo apsaugos pasakiškoms, ilgai išliekančios garbanoms, suformuotoms kaip profesionalo
- 27 nustatymų deriniai skirtingai išvaizdai
- 3 karščio ir 3 laikmačio nustatymai skirtingiems plaukų tipams
- 3 reguliuojamos garbanojimo kryptis

Plaukų priežiūra

- Natūraliai krintantys plaukai, atviras dizainas idealioms garbanoms, be tempimo
- Apsauginė keraminė danga su keratinu
- Garbanų pakėlimo technologija: puikus rezultatas ir plaukus tausojantis nustatymas


Ypatybės

Išmaniojo garbanojimo sistema



Mėgaukitės geriausiu formavimu su mūsų išmaniojo garbanojimo sistema. Pažangi sistema – puikus daugelio patobulintų funkcijų paketas. Pasakiškos, ilgai išliekančios garbanos suformuojamos mygtuko palietimu ir dviem automatiškai besisukančiomis išmaniojo garbanojimo apsaugomis. Kiekviena plaukų sruogą garbanojama taip, kaip tai daro profesionalus stilistas, ir tuo pat metu rūpinamasi jūsų plaukais. Naudojant išmaniają garbanų pakėlimo technologiją, su automatiniu suktuku suformuotos garbanos išlieka ilgai, taip pat naudojamas labiau plaukus tausojantis temperatūros nustatymas. Dėl ilgesnio prietaiso vamzdelio, lengvo vertikalios suėmimo ir atviro dizaino plaukai krenta natūraliai, o jūs puikiai ir be didelių pastangų formuojate plaukus.

Ilgesnis vamzdelis – 2 kartus daugiau plaukų




Mūsų automatinio suktuko garbanojimo paviršius didesnis 113%*, tad dabar galite vienu kartu formuoti 2 kartus daugiau plaukų. Lengvai ir greitai garbanojamos idealios garbanos.

Vertikalus suėmimas, kad būtų lengva naudoti



Automatinis suktukas laikomas natūraliai vertikalioje padėtyje negniaužiant rankos, todėl be pastangų suformuosite idealaus tankumo garbanas aplink visą galvą. Valdymo mygtukai yra ten, kur suimate rankeną, tad juos intuityviai pasieksite. Lenkta, moteriška garbanojimo kameros forma labai patogi garbanojant net arti galvos odos.

Išmaniojo garbanojimo apsaugos



Su mūsų automatiniu suktuku kaskart susuksite pasakiškas, ilgai išliekančias garbanas. Dėl mūsų pažangių išmaniojo garbanojimo apsaugų plaukai idealiai susukami aplink vamzdelį taip, kaip tai meistriškai atlieka profesionalus kirpėjas. Kadangi kiekviena plaukų sruoga garbanojama vienodai naudojant kontroliuojamą temperatūrą, rezultatas kaskart idealus. Geriausia yra tai, kad šis gerų įgūdžių reikalaujantis darbas atliekamas mygtuko palietimu, automatiškai!

27 formavimo pasirinkimai siekiant įvairovės



Mėgaukitės išvaizdos įvairove su 27 nustatymų deriniais (3 laikmačio nustatymai x 3 temperatūros nustatymai x 3 garbanojimo krypties nustatymai). Įvairius garbanojimo, temperatūros ir laiko nustatymus galima skirtingai derinti, kad kaskart išvaizda būtų tokia, kokios norite.

Natūraliai krintantys plaukai, atviras dizainas



Mūsų pažangus atviras dizainas dera su dviem vertikalios garbanojimo apsaugomis, tad suformuosite puikias garbanas ir tausosite plaukus. Erdvioje kameroje besisukančios garbanojimo apsaugos švelniai ir sklandžiai suka plaukus aplink garbanojimo vamzdelį ir jų netempia. Kadangi garbanojimo apsaugos yra vertikalios ir atkartoja natūralų plaukų kritimą, yra mažesnė tikimybė, kad plaukai užstrigs. Formuokite nesijaudindami.

Keraminė danga su keratinu



Apsauginė keraminė danga su keratinu – geresnė jūsų plaukų priežiūra.

Specifikacijos

Savybės

Automatinis sukimas

Sukimo kryptys

Kaistančių dalių danga: keraminė danga su keratinu

Automatinis išjungimas: po 60 min.

Sukamasis laidas

Laikymo kabliukas

Priedai

Vamzdelio valymo priedas

Atskyrimo priedas

Plaukų tipas

Visi plaukų tipai

Techniniai duomenys

Formavimo temperatūra: 170 °C, 190 °C, 210 °C

3 garbanojimo kryptys: Dešinė – Kintama –

Kairė

Laikmačio nustatymai: 8 sek. – 10 sek. – 12 sek.

Įkaitimo laikas: 30 s

Įtampa: Universalus V

Kabelio ilgis: 2 m

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

