

PHILIPS

Automatisk
krølltang

StyleCare Prestige

Lager perfekte krøller hver gang

Både små og store krøller

Keramisk keratin beskytter
håret

Smarte krøllelameller



BHB876/00



Perfekte krøller uten anstrengelse

Tar mer hår i hver krølle enn tidligere*

Philips StyleCare Auto Curler er en automatisk krølltang som lager den perfekte krølle hver gang. Den har en innovativ, smart krøllfunksjon som automatisk ruller opp hver hårløkk på den oppvarmede kolben. Dette gjør at krøllene blir like perfekte hver gang. Med Philips AutoCurler blir det enkelt å skape litt glamour i hverdagen! Denne modellen kan krølle større hårløkker på én gang - dobbelt så mye hår per gang* som den foregående modellen.

Lett å bruke

- Smart krøllesystem
- Kolben kan krølle dobbelt så mye hår
- Smart design for enkel håndtering
- Anti-flokesystem med automatisk stoppfunksjon
- Varmesikker styling

Vakkert frisert hår


- Holdbare krøller
- 27 stylingalternativer for mer variasjon
- 3 varmeinnstillinger og 3 tidsinnstillinger for forskjellige hårtyper
- Tre justerbare krøllretninger

Pleie til håret

- Åpent design slik at håret ikke kan sette seg fast
- Keramisk keratin beskytter håret
- Krølleboostteknologi: flott resultat med en varsom varmeinnstilling


Høydepunkter

Smart krøllesystem




En automatisk krølltang passer for deg som vil ha symmetriske og pene krøller med minst mulig arbeid med krølltangen. Philips ProCare AutoCurler trekker automatisk hårløkken inn i varmekolben, krøller den perfekt og slipper den ut igjen i henhold til den tiden og varmen du har stilt inn. Jo flere sekunder du stiller inn, jo fastere blir krøllene. Denne modellen er en oppgradert versjon av Philips' tidligere automatiske krølltang ProCare AutoCurler, og kan effektivt forme krøller med enda lavere temperaturinnstilling. Varmekolben der håret blir krøllet er lengre, noe som gjør det mulig å krølle større hårløkker på én gang.

Kolben kan krølle dobbelt så mye hår



StyleCare 113 % har større krøllflate* sammenlignet med Philips' tidligere modell, noe som gjør at du kan krølle større hårløkker per gang samt krølle hele håret mye raskere.


Smart design for enkel håndtering



Vi har utformet StyleCare slik at den skal være så enkel som mulig å holde og krølle håret med, selv bak på hodet. Du kan holde

krølltangen vertikalt mot hodet, noe som gjør at du kan ha et avslappet grep og at du alltid kommer til knappene.

Holdbare krøller



Philips' automatiske krølltang skaper perfekte, fantastiske krøller som holder lenge. Håret rulles perfekt rundt varmekolben og krøllene blir like jevne og fine som hos en profesjonell stylist. Siden hver løkk blir krøllet jevnt med en kontrollert temperatur, får man perfekte krøller hver gang. Det eneste du trenger å gjøre er å trykke på en knapp!

27 stylingalternativer for mer variasjon



Skap forskjellige stiler med 27 innstillingskombinasjoner (tre tidsinnstillinger og tre temperaturinnstillinger samt tre krøllretninginnstillinger). De ulike innstillingene for krøller, temperatur og tid kan brukes i ulike kombinasjoner for å få den frisyren du vil ha hver gang.

Åpent design slik at håret ikke kan sette seg fast



Krøllkammeret har et åpent design som minimerer risikoen for at håret setter seg fast.

Keramisk keratin beskytter håret



Philips' automatiske krølltang har et belegg av keramisk keratin, et material som gir bedre beskyttelse for håret når det blir stilet.

Fastere krøller ved lavere temperatur



Den nye modellen i Philips' serie av automatiske krølltenger har en spesiell krøllforsterkningsteknologi som gir holdbare krøller selv ved lavere temperatur. Det er kombinasjonen av formen på krøllkammeret og materialet som gjør at varmen blir optimalt utnyttet.

3 varmeinnstillinger og 3 tidsinnstill.



De tre temperaturinnstillingene (170, 190, 210 °C) og tre tidsinnstillingene (12, 10, 8 sek.) gjør at du oppnår flotte resultater fra løse til tette krøller på forskjellige hårtyper. For eksempel kan du bruke den høye temperaturinnstillingen med ekstra lang krølletid til å forme tette krøller – ideelt for tykkere hår. Den lavere temperaturinnstillingen kombinert med kortere krølletid er optimalt for hår som trenger ekstra beskyttelse.

Spesifikasjoner

Funksjoner

Automatisk rotasjon

Rotasjonsretninger

Belegg på oppvarmede deler: keramisk keratin

Slår seg automatisk av: etter 60 min

Roterbar ledning

Oppbevaringskrok

Tilbehør

Rengjøringsstilbehør til staven

Tilbehør for oppdeling av håret

Hårtype

Alle hårtyper

Tekniske spesifikasjoner

Friseringstemperatur: 170 °C – 190 °C – 210 °C

Tre krøllretninger: Høyre, vekslende og venstre

Tidsinnstillinger: 8 sek. – 10 sek. – 12 sek.

Oppvarmingstid: 30 sek

Spenning: Universell V

Kabellengde: 2 m

Service

To års verdensomspennende garanti

