

# PHILIPS

Автоматические  
щипцы для завивки

StyleCare Prestige

С интеллектуальной системой  
завивки

в 2 раза более быстрая укладка

Вертикальное положение

Защитные лепестки



BHB876/00



## Создавайте локоны своей мечты

В два раза более быстрая укладка\*

Теперь вы легко можете создать локоны своей мечты благодаря инновационной интеллектуальной системе автоматических щипцов для завивки StyleCare Prestige от Philips. Создавайте локоны своей мечты: можно захватывать более широкие пряди, сокращая время укладки в два раза\*

### Легко использовать

- Интеллектуальная система завивки для создания безупречных укладок
- Удлинённый корпус — в 2 раза более быстрая укладка
- Использование в вертикальном положении
- Интеллектуальные функции: сигнал готовности и автоматическая остановка
- Укладка без ожогов

### Неотразимая укладка


- Защитные лепестки для создания восхитительных, стойких локонов, как в салоне
- 27 комбинаций настроек для создания разнообразных стилей
- 3 настройки температуры и 3 настройки времени для разных типов волос
- 3 регулируемых направления завивки

### Бережный уход за волосами

- Открытая конструкция для превосходных локонов без лишних усилий
- Защитное керамическое покрытие с кератиновым наполнением
- Технология усовершенствованной завивки при щадящей температуре


## Особенности

### Интеллектуальная система завивки




Наслаждайтесь безупречными укладками с интеллектуальной системой завивки, оснащенной новыми функциями. Создавайте восхитительные стойкие локоны одним нажатием кнопки благодаря двум защитным лепесткам с автоматическим вращением. Они бережно закручивают каждую прядь, будто ваши волосы находятся в надежных руках профессионального стилиста. Технология усовершенствованной завивки обеспечивает стойкость при более щадящей температуре. Щипцы удобны в использовании благодаря длинному корпусу, вертикальной ручке и открытой конструкции, повторяющей естественное направление роста волос.

### Длинный корпус: в 2 раза эффективнее




Рабочая поверхность щипцов увеличена на 113 %\* и захватывает в два раза больше волос. Создавать идеальные локоны теперь еще проще и быстрее.

### Использование в вертикальном положении



Щипцы легко удерживать в вертикальном положении для создания идеальных симметричных локонов. Кнопки управления удобно расположены прямо на ручке. Благодаря изогнутой форме камеры для локонов можно использовать щипцы близко к коже головы.

### Защитные лепестки



С этими щипцами для завивки легко создавать совершенные стойкие локоны. Благодаря инновационным защитным лепесткам пряди оборачиваются вокруг корпуса, будто над ними трудится профессиональный стилист. Каждая прядь завивается равномерно с одной и той же температурой, поэтому результат всегда идеален. И все это происходит автоматически — достаточно нажать на кнопку!

### 27 настроек для разнообразных укладок



Вы можете создавать различные укладки с помощью 27 комбинаций настроек (3 настройки времени, 3 настройки температуры, 3 направления завивки). Комбинируйте настройки направления, температуры и времени, чтобы создать желаемый образ.

### Удобная открытая конструкция



Инновационная конструкция с открытым корпусом и двумя вертикальными защитными лепестками обеспечивает стойкую и бережную укладку. В просторной камере вращающиеся лепестки аккуратно наматывают волосы на корпус, не повреждая их. Лепестки расположены вертикально, следуя за естественным направлением волос, чтобы волосы не застревают в щипцах. Вы можете больше не волноваться о сохранности волос во время укладки.

### Керамико-кератиновое покрытие



Защитное керамическое покрытие с кератиновым наполнением для более бережного ухода за волосами.

### Технология усовершенствованной завивки



Технология усовершенствованной завивки позволяет создать безупречные стойкие локоны при щадящей температуре. Благодаря сочетанию формы, защитных лепестков и керамико-кератинового покрытия для эффективного использования тепла ваша укладка всегда получается идеальной.

### 3 настройки температуры и времени



3 настройки температуры (170 °C/190 °C/210 °C) и 3 настройки времени (12 сек./10 сек./8 сек.) позволяют создавать великолепные свободные или упругие локоны на разных типах волос. Например, при высокой температуре и длительной завивке получатся более тугие локоны — идеально для густых волос. Низкая температура в сочетании с небольшой длительностью завивки позволит создать превосходную укладку на волосах, которым требуется особенно бережный уход.

# Характеристики

## Особенности

Автоматическое вращение: Да

Направления вращения: Да

Покрытие нагревательных элементов: Керамико-кератиновое покрытие

Автоотключение: через 60 мин.

Шнур на шарнире:

Да

Петелька для хранения прибора: Да

## Аксессуары

Аксессуар для очистки корпуса: Да

Аксессуар для разделения прядей: Да

## Тип волос

Для всех типов волос: Да

## Технические характеристики

Температура укладки: 170 °C/190 °C/210 °C

3 направления завивки: Направо / чередование / налево

Настройки времени: 8 сек./10 сек./12 сек.

Время разогрева: 30 сек.

напряжение:

Универсальный В

Длина кабеля: 2 м

## Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

