

- Lager perfekte krøller hver gang
- Både små og store krøller
- Keramisk keratin beskytter håret
- Smarte krøllelameller

BHB876/00



Perfekte krøller uten anstrengelse

Tar mer hår i hver krølle enn tidligere*

Philips StyleCare Auto Curler er en automatisk krølltang som lager den perfekte krølle hver gang. Den har en innovativ, smart krøllfunksjon som automatisk ruller opp hver hårløkk på den oppvarmede kolben. Dette gjør at krøllene blir like perfekte hver gang. Med Philips AutoCurler blir det enkelt å skape litt glamour i hverdagen! Denne modellen kan krølle større hårløkker på én gang - dobbelt så mye hår per gang* som den foregående modellen.

Fordeler

Lett å bruke

- Smart krøllesystem
- Kolben kan krølle dobbelt så mye hår
- Smart design for enkel håndtering
- Anti-flokesystem med automatisk stoppfunksjon
- Varmesikker styling

Vakkert frisert hår

- Holdbare krøller
- 27 stylingalternativer for mer variasjon

- 3 varmeinnstillinger og 3 tidsinnstillinger for forskjellige hårtyper
- Tre justerbare krøllretninger


Pleie til håret

- Åpent design slik at håret ikke kan sette seg fast
- Keramisk keratin beskytter håret
- Krølleboostteknologi: flott resultat med en varsom varmeinnstilling

PHILIPS


Funksjoner

Smart krøllesystem



En automatisk krølltang passer for deg som vil ha symmetriske og pene krøller med minst mulig arbeid med krølltangen. Philips ProCare AutoCurler trekker automatisk hårlokken inn i varmekolben, krøller den perfekt og slipper den ut igjen i henhold til den tiden og varmen du har stilt inn. Jo flere sekunder du stiller inn, jo fastere blir krøllene. Denne modellen er en oppgradert versjon av Philips' tidligere automatiske krølltang ProCare AutoCurler, og kan effektivt forme krøller med enda lavere temperaturinnstilling. Varmekolben der håret blir krøllet er lengre, noe som gjør det mulig å krølle større hårlokker på én gang.

Kolben kan krølle dobbelt så mye hår




StyleCare 113 % har større krøllflate* sammenlignet med Philips' tidligere modell, noe som gjør at du kan krølle større hårlokker per gang samt krølle hele håret mye raskere.

Smart design for enkel håndtering



Vi har utformet StyleCare slik at den skal være så enkel som mulig å holde og krølle håret med, selv bak på hodet. Du kan holde krølltangen vertikalt mot hodet, noe som gjør at du kan ha et avslappet grep og at du alltid kommer til knappene.

Holdbare krøller




Philips' automatiske krølltang skaper perfekte, fantastiske krøller som holder lenge. Håret ruller perfekt rundt varmekolben og krøllene blir like jevne og fine som hos en profesjonell stylist. Siden hver lokk blir krøllet jevnt med en kontrollert temperatur, får man perfekte krøller hver gang. Det eneste du trenger å gjøre er å trykke på en knapp!

27 stylingalternativer for mer variasjon



Skap forskjellige stiler med 27 innstillingskombinasjoner (tre tidsinnstillinger og tre temperaturinnstillinger samt tre krøllretninginnstillinger). De ulike innstillingene for krøller, temperatur og tidkan brukes i ulike kombinasjoner for å få den frisyren du vil ha hver gang.

Åpent design slik at håret ikke kan sette seg fast



Krøllkammeret har et åpent design som minimerer risikoen for at håret setter seg fast.

Keramisk keratin beskytter håret



Philips' automatiske krølltang har et belegg av keramisk keratin, et material som gir bedre beskyttelse for håret når det blir stilet.

Fastere krøller ved lavere temperatur



Den nye modellen i Philips' serie av automatiske krølltenger har en spesiell krøllforsterkningsteknologi som gir holdbare krøller selv ved lavere temperatur. Det er kombinasjonen av formen på krøllkammeret og materialet som gjør at varmen blir optimalt utnyttet.

3 varmeinnstillinger og 3 tidsinnstill.



De tre temperaturinnstillingene (170, 190, 210 °C) og tre tidsinnstillingene (12, 10, 8 sek.) gjør at du oppnår flotte resultater fra løse til tette krøller på forskjellige hårtyper. For eksempel kan du bruke den høye temperaturinnstillingen med ekstra lang krølletid til å forme tette krøller – ideelt for tykkere hår. Den lavere temperaturinnstillingen kombinert med kortere krølletid er optimalt for hår som trenger ekstra beskyttelse.

Tre krøllretninger



Tre justerbare krøllretninger (venstre, høyre og automatisk) gir deg flere muligheter når du stiler. Høyrekrøller og venstrekrøller – slik at du kan krølle hver side symmetrisk – eller automatisk krølling for en blanding av høyre- og venstrekrøller, noe som gir en mer naturlig frisyre.

Anti-flokesystem med automatisk stoppfunksjon



Curl Ready-indikatoren sier fra når krøllene er ferdige. Bare plasser en hårlokk i åpningen til den automatiske krølltangen, trykk på knappen, og håret blir automatisk rullet opp rundt den oppvarmede kolben. Vent til du hører pipet, så vet du at krøllen er ferdig. Den automatiske stoppfunksjonen kutter automatisk strømmen til krølltangen for å beskytte håret dersom det mot formodning skulle vikle seg inn i kammeret.

Varmesikker styling



Våre nye forbedrede kamre betyr at man ikke risikerer å brenne seg på tangen. I motsetning til tradisjonelle krølltenger, isolerer vårt smarte design varmen slik at man ikke kan komme til med hendene.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Funksjoner

Automatisk rotasjon	Ja
Rotasjonsretninger	Ja
Belegg på oppvarmede deler	keramisk keratin
Slår seg automatisk av	etter 60 min
Roterbar ledning	Ja
Oppbevaringskrok	Ja

Tilbehør

Rengjøringstilbehør til staven	Ja
Tilbehør for oppdeling av håret	Ja

Hårtype

Alle hårtyper	Ja
---------------	----

Tekniske spesifikasjoner

Friseringstemperatur	170 °C – 190 °C – 210 °C
Tre krøllretninger	Høyre, vekslende og venstre
Tidsinnstillinger	8 sek. – 10 sek. – 12 sek.
Oppvarmingstid	30 sek
Spenning	Universell V
Kabellengde	2 m

Service

To års verdensomspennende garanti	Ja
-----------------------------------	----

Mål, emballasje

Høyde	15,00 cm
Bredde	35,00 cm
Dybde	11,00 cm
Nettovekt	0,62 kg
Bruttovekt	0,86 kg
EAN	08710103813378
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	851632

Ytre eske

Lengde	36,20 cm
Bredde	23,60 cm
Høyde	32,10 cm
Bruttovekt	3,93 kg
EAN	18710103813375
Antall emballasjer	4

* kontra Philips HPS940



data kan endres
2019, Mai 24
Version: 3.3.1
EAN: 08710103813378

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com