

# PHILIPS



Automatická kulma  
MoistureProtect

StyleCare Prestige

Technologie MoistureProtect

Dokonalé lokny za polovinu času

Delší natáčecí válec

Ionizační péče pro lesklé vlasy

BHB878/00

## Nádherné lokny za polovinu času\*

Zvyšuje lesk a zachovává přirozenou hydrataci vlasů

Díky inovativnímu chytrému systému kulmování vytváří automatická kulma MoistureProtect zářivé a nádherné lokny. Jedinečná otevřená konstrukce s delším válcem upraví dvakrát tolik vlasů najednou\* a přitom zachovává jejich přirozenou vnitřní hydrataci.

### Snadné použití

- Chytrý systém kulmování pro styling bez námahy
- Delší natáčecí válec upraví dvojnásobný objem vlasů najednou\*
- Automatická bezpečnostní kontrolka se zvukovým upozorněním
- Vertikální rukojeť pro snadné použití
- Design odolný proti teple pro bezpečné natáčení

### Krásně upravené vlasy

- Kulmovací systém Smart Curl přirozeně definuje lokny
- 27 možností tvarování pro jakýkoli typ loken

### Péče o vaše vlasy

- Technologie MoistureProtect zachovává přirozenou hydrataci vlasů
- Péče pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání
- Keratinový keramický povrch pro hladké a chráněné vlasy
- Navrženo proti zachytávání vlasů

# Přednosti

## Chytrý systém kulmování

Stiskem jednoho tlačítka získáte nádherné lokny, které vydrží. Technologie Curl Boost vytváří každý pramen vlasů jako profesionální kadeřník. V pohodlí domova výsledky jako ze salonu.

## Delší natáčecí válec

Tato automatická kulma má jedinečný otevřený design s delším natáčecím válcem. Nyní si při každém kroku upravíte dvojnásobné množství vlasů a budete hotoví za polovinu času\*.

## Technologie MoistureProtect

Technologie MoistureProtect kontroluje a reguluje teplotu, aby byly vaše vlasy ještě zářivější a uchovaly si přirozenou hydrataci. Protože neustále zajišťuje optimální teplotu, chrání vlasy před přehřátím. Užívejte si dokonale chráněné, nádherné vlasy.

## Ionizační péče

Záporné ionty redukuje vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují zář a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes bez zacuchání.

## Keramický povrch s keratinem

Keratin je jednou z nejdůležitějších složek vašich vlasů, která zajišťuje, že budou silné, zdravé a nádherné. Keramický natáčecí válec je potažen keratinem, aby vlasy při úpravě hladce klouzaly a byly chráněny.

## Konstrukce zabraňuje zachytávání vlasů

Díky jedinečné kombinaci otevřené konstrukce, hladkého válce a inteligentního snímače můžete snadno vytvořit vlny, aniž byste se museli bát zachycení vlasů. Inteligentní snímač pozastaví zařízení, kdykoli zjistí, že bylo vloženo příliš mnoho vlasů nebo nebyly vloženy správně. Speciální otevřená a svislá

konstrukce umožňuje okamžité vyjmutí vlasů. Hladký a uzavřený válec brání tření a zároveň pečuje o vaše vlasy.

## Kulmovací systém Smart Curl

Náš unikátní, chytrý kulmovací systém vytváří nádherné lokny, které vydrží. Lopatky kulmovacího systému se otáčejí okolo vašich vlasů a přitom je jemně natáčejí na natáčecí válec. Každý pramínek se natáčí rovnoměrně za regulované teploty, čímž získáte pokaždé perfektní výsledek. Budete se cítit, jako kdybyste opravdu měli doma svého osobního kadeřníka.

## 27 možností tvarování

Od měkkých vln až po pružné lokny. Garantujeme, že každá volba bude skvělá. Zvolte nastavení teploty, doby a loken a získejte vždy vzhled, po kterém toužíte.

## Automatická bezpečnostní kontrolka

Tato automatická kulma vám poskytuje automatickou zpětnou vazbu. Nepřerušované pípání je signálem, kterým vám kulma oznámí, že je připravena. Tato inovativní funkce vám pomůže vždy vytvořit skvělé dlouhotrvající výsledky a přitom vaše vlasy chrání a pečuje o ně.

## Vertikální rukojeť

Díky snadnému držení automatické kulmy v přirozené svislé poloze můžete snadno vytvářet perfektní vlny po celé hlavě. Ovládací tlačítka jsou v místě, kde kulmu držíte, abyste je měli intuitivně na dosah. Díky tomu vypadají vaše lokny ještě přirozeněji a nádherně.

## Design odolný proti teplotě

Náš bezpečný, inovativní design zcela chrání vaše ruce a prsty před teplem. Zakřivený, ženský design kulmovací komůrky umožňuje pohodlné kulmování i v těsnější blízkosti pokožky hlavy.

# Specifikace

## Funkce

Samонатáčecí

Směry natáčení

Povrch nahřívání částí: keramický povrch s keratinem

Automatické vypnutí: po 60 min

Otočný kabel

Háček na zavěšení

## Příslušenství

Příslušenství pro čištění válce

## Typ vlasů

Všechny typy vlasů

## Technické údaje

Stylingová teplota: 170 °C – 190 °C – 210 °C

3 směry kulmování: Doprava – střídavě – doleva

Nastavení časovače: 8 sek – 10 sek – 12 sek

Doba nahřátí: 30 s

Napětí: Univerzální V

Délka kabelu: 2 m

## Servis

2letá celosvětová záruka

