

PHILIPS

MoistureProtect
Auto-Curler

StyleCare Prestige

MoistureProtect-Technologie

Perfekte Locken in der Hälfte
der Zeit

Längerer Lockenstab

Ionisierung für glänzendes Haar



BHB878/00



Glamouröse Locken in der Hälfte der Zeit*

Verleiht mehr Glanz und bewahrt die natürliche Feuchtigkeit

Der MoistureProtect Auto-Curler erzeugt dank seines innovativen Lockensystems glänzende und glamouröse Locken. Das einzigartige offene Design mit einem längeren Lockenstab stylt doppelt so viel Haar in einem Durchgang*, und bewahrt die natürliche Feuchtigkeit der Haare.

Einfache Bedienung

- Innovatives System für Locken im Handumdrehen
- Stylen Sie dank des längeren Lockenstabs doppelt so viel Haar in einem Durchgang*
- Automatisches Feedback informiert Sie, wenn Ihre Locken fertig sind
- Vertikaler Griff für einfache Bedienung
- Hitzebeständiges Design für eine sichere Anwendung

Schön gestylte Haare


- Intelligente Haarführungssysteme passen sich der Beschaffenheit Ihres Haars an
- 27 Stylingmöglichkeiten für jede Art von Locken

Pflege für Ihr Haar

- Die MoistureProtect-Technologie bewahrt die natürliche Feuchtigkeit des Haars
- Ionisierungsfunktion für glattes, glänzendes Haar
- Keratin Keramik für glattes und geschütztes Haar
- Entwickelt, um eingeklemmte Haare zu verhindern


Besonderheiten

Innovatives System für Locken



Glamouröse, lang anhaltende Locken auf Knopfdruck. Die Curl-Boost-Technologie stylt jede Haarsträhne wie ein professioneller Stylist. Professionelle Ergebnisse bequem zu Hause selbst gemacht.

Längerer Lockenstab



Dieser automatische Lockenstab verfügt über ein einzigartiges offenes Design mit einem längeren Lockenstab. Sie können jetzt doppelt so viel Haar in einem Durchgang stylen und sind in der Hälfte der Zeit fertig*.

MoistureProtect-Technologie



Die MoistureProtect-Technologie kontrolliert und passt sich der Temperatur an, um den Glanz zu verstärken und die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haares zu erhalten. Schützt Ihr Haar vor Überhitzung, indem stets die optimale

Temperatur sichergestellt wird. Strahlen Sie mit wunderschönem Haar, das von innen und außen geschützt wird.

Ionisierungsfunktion




Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Keramik mit Keratin



Keratin ist einer der wichtigsten Bestandteile des Haares und sorgt dafür, dass es stark, gesund und gepflegt aussieht. Die Keramikbeschichtung des Lockenstabs enthält Keratin, für sanftes Gleiten und zum Schutz während des Stylings.


Das Design verhindert eingeklemmte Haare



Dank der einzigartigen Kombination aus unserem offenen Design, glatten Lockenstab und intelligenten Sensor können Sie mühelos


Locken kreieren, ohne sich um eingeklemmte Haare Gedanken zu machen. Der intelligente Sensor hält das Gerät an, wenn er erkennt, dass zu viele Haare oder diese nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden. Das innovative, offene und aufrechte Design ermöglicht es Ihnen, die Haare sofort herauszunehmen. Der glatte und versiegelte Lockenstab verhindert Reibung und pflegt gleichzeitig Ihre Haare. Genießen Sie Stil – und das überaus beruhigt.

Intelligente Scherkörbe



Unsere einzigartigen intelligenten Haarführungssysteme erzeugen glamouröse und lang anhaltende Locken. Sie folgen Ihrem Haar durch Rotation und wickeln es vorsichtig um den Lockenstab. Jede Strähne wird bei kontrollierter Temperatur gleichmäßig gelockt, sodass Sie jedes Mal optimale Ergebnisse erhalten – Ihr persönlicher Stylist für Zuhause.

27 Stylingmöglichkeiten



Von sanften Wellen bis hin zu elastischen Locken – immer eine glamouröse Wahl. Wählen Sie Temperatur, Zeit und Lockeneinstellung aus, um jedes Mal den gewünschten Look zu erzielen.

Daten

Eigenschaften

Automatische Rotation
Rotierende Richtungen
Beschichtung von erhitzenden Bereichen:
Keramik mit Keratin
Automatische Abschaltung: nach 60 Minuten
Kabelgelenk
Aufhängeöse

Zubehör

Reinigungszubehör für Lockenstab
Zubehör für Strähnenunterteilung

Haartyp

Alle Haartypen

Technische Daten

Styling-Temperatur: 170 °C – 190 °C – 210 °C
3 Lockenrichtungen: Rechts - Wechselnd -
Links

Timer-Einstellungen: 8 Sek. – 10 Sek. – 12 Sek.

Aufheizzeit: 30 Sek.

Spannung: Universell V

Kabellänge: 2 m

Service

2 Jahre weltweite Garantie

