

PHILIPS

MoistureProtect-
krultang

StyleCare Prestige

MoistureProtect-technologie

Perfekte krullen, twee keer zo
snel

Langere krulstaaf

Ionische verzorging voor glans



BHB878/00



Prachtige krullen, twee keer zo snel*

Verbeterd glans en behoudt de natuurlijke vochtbalans van je haar

De MoistureProtect automatische krultang creëert prachtige, glanzende krullen dankzij het innovatieve slimme krulsysteem. Dankzij het unieke open design met een langere krulstaaf style je twee keer zoveel haar tegelijk* en blijft de natuurlijke vochtbalans behouden.

Gebruiksvriendelijk

- Smart Curling-systeem voor moeiteloos stylen
- Met de langere krulstaven style je twee keer zoveel haar tegelijk*
- Automatische feedback met Curl Ready-geluid
- Verticale handgreep voor eenvoudig gebruik
- Hittebestendig design voor veilig krullen

Prachtig gestyled haar


- Smart Curl-kapjes volgen de richting van je haar
- 27 stylingmogelijkheden om elk type krul te maken

Betere haarverzorging

- MoistureProtect-technologie behoudt de natuurlijke vochtbalans van je haar
- Ionenverzorging voor glad, glanzend en niet-pluizig haar
- Keramische platen met keratine voor glad en beschermd haar
- Ontworpen om het vastzitten van haren te voorkomen


Kenmerken

Smart Curling-systeem



Prachtige, blijvende krullen met één druk op de knop. De Curl Boost-technologie krult elke lok op een professionele manier. Een perfect salonresultaat vanuit je eigen huis.

Langere krulstaaf



Deze automatische krultang heeft een uniek open design met een langere krulstaaf. Je kunt nu twee keer zo veel haar stylen in slechts de helft van de tijd*.

MoistureProtect-technologie



De MoistureProtect-technologie past de temperatuur aan om de glans te verbeteren en de natuurlijke vochtbalans van je haar te behouden. Je haar wordt beschermd tegen oververhitting omdat altijd de optimale temperatuur wordt aangehouden. Geniet van schitterend haar dat van binnen en van buiten wordt beschermd.

Ionenverzorging




De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, glanzend en pluisvrij haar.

Keramische platen met keratine




Keratine is een essentieel onderdeel van je haar en zorgt ervoor dat haar sterk en gezond blijft en er prachtig uitziet. De keramische krulstaaf is verrijkt met keratine om soepel glijden en bescherming tijdens het stylen te garanderen.

Design voorkomt vastzitten van haren



Dankzij de unieke combinatie van ons open design, de gladde staaf en de intelligente sensor, kun je moeiteloos krullen maken zonder dat je je zorgen hoeft te maken over vastzittende haren. De intelligente sensor pauzeert het apparaat als er te veel haar inzit of als het niet goed is geplaatst. Dankzij het innovatieve open en verticale design kun je je haar er meteen uithalen. De gladde en gesealde staaf voorkomt wrijving en verzorgt je haar. Style zonder zorgen.

Smart Curl-kapjes



Onze unieke Smart Curl-kapjes creëren prachtige krullen die lang blijven zitten. Ze draaien om de richting van je haar te volgen en wikkelen het haar rustig en soepel om de krulstaaf. Elke lok wordt gelijkmatig gekruld op de ingestelde temperatuur, waardoor je altijd een perfect resultaat krijgt. Het is alsof je een persoonlijke stylist in huis hebt.

27 stylingmogelijkheden



Van zachte golven tot veerkrachtige krullen. Wij garanderen dat elke keuze er prachtig uitziet. Kies de temperatuur-, de tijd- en de krulinstellingen om elke keer het gewenste resultaat te bereiken.

Automatische feedback



Deze automatische krultang geeft automatisch feedback. Het Curl Ready-geluid geeft aan wanneer je krullen klaar zijn met een continu piepsignaal. Deze innovatieve functie zorgt voor een langdurig resultaat en verzorgt en beschermt je haar tegelijkertijd.

Specificaties

Kenmerken

Automatisch draaien

Draairichtingen

Buitenlaag van verwarmde delen: keramische platen met keratine

Autom. uit: na 60 min.

Meedraaiend snoer

Ophanghaakje

Accessoires

Staafreinigingsaccessoire

Verdeelaccessoire

Haartype

Alle haartypen

Technische specificaties

Stylingtemperatuur: 170 °C - 190 °C - 210 °C

3 krulrichtingen: Rechtsom - afwisselend - linksom

Timerinstellingen: 8 sec. - 10 sec. - 12 sec.

Opwarmtijd: 30 sec

Voltage: Universeel volt

Kabellengte: 2 m

Service

2 jaar wereldwijde garantie

