

PHILIPS

MoistureProtect
Auto Curler

StyleCare Prestige

MoistureProtect-teknologi

Perfekte krøller på halve tiden*

Lenger krølltangsylinger

Ionisk pleie for glansfullt hår



BHB878/00



Glamorøse krøller på halve tiden*

Gjør håret mer glansfullt og bevarer den naturlige fuktigheten

MoistureProtect Auto Curler gir deg glinsende, glamorøse krøller, takket være det nyskapende og smarte krøllesystemet. Med det unike, åpne designet med lengre sylindere kan du fikse dobbelt så mye hår på én gang*, samtidig som du bevarer hårets naturlige fuktighet.

Lett å bruke

- Smart krøllesystem for en uanstrengt stylingopplevelse
- Lenger krølltangsylinger som styler dobbelt så mye hår på én gang*
- Automatisk tilbakemelding med lyd som varslar om at krøllene er klare
- Vertikalt grep for enkel bruk
- Varmebestandig design for trygg krølling

Vakkert frisert hår


- Smarte krølllameller følger hårets bevegelse
- 27 stylingalternativer for alle typer krøller du kan tenke deg

Pleie til håret

- MoistureProtect-teknologi bevarer hårets naturlige fuktighet
- Ionisk pleie for mykt og glansfullt hår uten krus
- Keramisk keratin som gir mykt og beskyttet hår
- Designet for å unngå at håret setter seg fast


Høydepunkter

Smart krøllesystem



Glamorøse, langvarige krøller er bare ett tastetrykk unna. Krølleboostteknologien krøller hver eneste lokk som en profesjonell stylist. Du får salongresultater hjemmefra.

Lenger krølltangsylander



Denne automatiske krølltangen har et unikt åpent design med en lengre krølltangsylander. Nå kan du style dobbelt så mye hår i én omgang, og bli ferdig på halvparten av tiden*.

MoistureProtect-teknologi



MoistureProtect-teknologi kontrollerer og tilpasser temperaturen for å gi glans og bevare hårets naturlige fuktighet. Beskytter håret mot overoppheting ved å til enhver tid ha den optimale temperaturen. Gled deg over flott hår som er beskyttet både på innsiden og på utsiden.

Ionisk pleie



Ladete negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med en vakker glans.

Keramisk keratin




Keratin er en av hårets viktigste bestanddeler, og sikrer sterkt, sunt og flott hår. Den keramiske krølltangsylander er beriket med keratin for å gi god glid og beskyttelse under stylingen.

Designet forhindrer at håret setter seg fast



Takket være den unike kombinasjonen av det åpne designet, den glatte sylindere og den intelligente sensoren, kan du enkelt lage krøller uten å bekymre deg for at håret skal sette seg fast. Den intelligente sensoren stopper apparatet midlertidig når den registrerer at for mye hår er lagt inn eller ikke er lagt ordentlig inn. Det nyskapende åpne og vertikale designet gjør at du umiddelbart kan ta håret ut. Den glatte og forseglede sylindere forhindrer friksjon, samtidig som den tar vare på håret. Friser med fullstendig ro i sjelen.

Smarte krøllelameller



De unike smarte krøllelamellene lager glamorøse og langvarige krøller. De roterer for å følge hårets bevegelse mens de legger det forsiktig rundt krølltangsylander. Hver hårløkk blir krøllet jevnt med en kontrollert temperatur, noe som gir deg et perfekt resultat hver gang. Det er som å ha din egen personlige stylist hjemme.

27 stylingalternativer



Fra myke bølger til spenstige krøller. Vi garanterer at hvert valg du tar, blir et glamorøst et. Velg temperatur, tid og krølleinnstillinger for å oppnå stilen du ønsker hver gang.

Automatisk tilbakemelding



Denne automatiske krølltangen gir deg automatisk tilbakemelding. Lyden som varsler at krøllene er klare, varsler deg med kontinuerlige pipesignaler. Denne nyskapende funksjonen bidrar til å gi deg et flott og langvarig resultat hver gang, og beskytter og tar vare på håret.

Spesifikasjoner

Funksjoner

Automatisk rotasjon

Rotasjonsretninger

Belegg på oppvarmede deler: keramisk keratin

Slår seg automatisk av: etter 60 min

Roterbar ledning

Oppbevaringskrok

Tilbehør

Rengjøringsstilbehør til staven

Tilbehør for oppdeling av håret

Hårtype

Alle hårtyper

Tekniske spesifikasjoner

Friseringstemperatur: 170 °C – 190 °C – 210 °C

Tre krøllretninger: Høyre, vekslende og venstre

Tidsinnstillinger: 8 sek. – 10 sek. – 12 sek.

Oppvarmingstid: 30 sek

Spenning: Universell V

Kabellengde: 2 m

Service

To års verdensomspennende garanti

