

PHILIPS

Ondulator automat
MoistureProtect

StyleCare Prestige

Tehnologie MoistureProtect

Bucle perfecte în jumătate din
timp

Bară de ondulare mai lungă

Îngrijire cu ioni pentru păr
lucios



BHB878/00



Bucle fermecătoare în jumătate din timp*

Amplifică strălucirea și conservă hidratarea naturală a părului

Ondulatorul automat MoistureProtect creează bucle lucioase și spectaculoase datorită sistemului său inovator de ondulare inteligentă. Designul unic deschis cu bară mai lungă coafează de două ori mai mult păr dintr-o singură mișcare*, conservând totodată hidratarea naturală a părului.

Ușor de utilizat

- Sistem de ondulare inteligentă pentru coafare fără efort
- Bara de ondulare mai lungă coafează de 2 ori mai mult păr dintr-o singură mișcare*
- Feedback automat cu alertă sonoră când bucla e gata
- Prindere verticală pentru utilizare ușoară
- Design termorezistent pentru ondulare în siguranță

Păr coafat frumos


- Ghidajele inteligente de ondulare urmează forma părului
- 27 de opțiuni de coafare pentru orice tip de bucle dorești

Îngrijire pentru părul tău

- Tehnologia MoistureProtect conservă hidratarea naturală a părului
- Îngrijire cu ioni pentru păr mătășos, drept și strălucitor
- Înveliș ceramic cu cheratină pentru păr neted și protejat
- Proiectat să prevină prinderea părului


Repere

Sistem de ondulare inteligentă



Bucle spectaculoase, de durată, la o apăsare de buton. Tehnologia de amplificare a ondulării ondulează fiecare şuviță de păr ca un stilist profesionist. Rezultate profesionale în confortul propriei locuințe.

Bară de ondulare mai lungă



Acest ondulator automat are un design unic cu o bară de ondulare mai lungă. Acum poți coafa de două ori mai mult păr dintr-o mișcare și poți fi gata în jumătate din timp*.

Tehnologie MoistureProtect



Tehnologia MoistureProtect controlează și adaptează temperatura pentru a amplifica strălucirea și a conserva hidratarea naturală a părului. Protejează părul împotriva supraîncălzirii asigurând întotdeauna temperatura optimă. Bucură-te de un păr frumos, complet protejat.

Îngrijire cu ioni




Ionii negativi elimină încărcarea statică, tratează părul și netezesc cuticulele părului, pentru a intensifica luciul și strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted, strălucitor și drept.

Ceramic cu cheratină




Cheratina este unul dintre ingredientele esențiale ale părului, care îl face puternic, sănătos și îi conferă un aspect superb. Bara de ondulare ceramică este îmbogățită cu cheratină pentru alunecare lină și protecție în timpul coafării.

Designul previne prinderea părului



Datorită combinației unice dintre designul nostru deschis, bara netedă și senzorul inteligent, poți crea bucle fără efort fără a-ți face griji cu privire la prinderea părului. Senzorul inteligent oprește dispozitivul când detectează că ai introdus păr prea mult sau prea puțin. Designul inovator, deschis și vertical îți permite să scoți părul imediat. Bara netedă și etanșă previne fricțiunea, având în același timp grijă de părul tău. Coafează-ți părul fără nicio grijă.

Ghidaje inteligente de ondulare



Ghidajele noastre unice și inteligente de ondulare creează bucle spectaculoase, de durată. Acestea se rotesc pentru a urma curgerea părului tău, în timp ce îl înfășoară ușor în jurul barei de ondulare. Fiecare şuviță de păr este ondulată uniform la o temperatură controlată, oferindu-ți rezultate perfecte de fiecare dată. De fapt, este ca și cum ai avea propriul stilist la domiciliu.

27 de opțiuni de coafare



De la ondureuri ușoare la bucle elastice. Garantăm că fiecare alegere va fi spectaculoasă. Alege temperatura, timpul și setările de ondulare pentru a crea aspectul dorit de fiecare dată.

Feedback automat



Acest ondulator automat îți oferă feedback automat. Când bucla este gata, se emit semnale sonore continue. Această caracteristică inovatoare te ajută să creezi rezultate minunate de durată de fiecare dată, protejând și îngrijind în același timp părul.

Specificații

Caracteristici

Rotire automată

Direcții de rotație

Înveliș pentru părțile fierbinți: ceramică cu cheratină

Oprire automată: după 60 min.

Cablu de alimentare cu articulație

Cârlig pentru depozitare

Accesorii

Accesoriu de curățare pentru bară

Accesoriu de secționare

Tipul părului

Toate tipurile de păr

Specificații tehnice

Temperatură de coafare: 170 °C - 190 °C - 210 °C

3 direcții de ondulare: Dreapta - Alternativ -

Stânga

Setări temporizator: 8 s - 10 s - 12 s

Timp de încălzire: 30 sec

Tensiune: Universal V

Lungime cablu: 2 m

Service

Garanție internațională 2 ani

