

PHILIPS

MoistureProtect
Auto Curler

StyleCare Prestige

Fuktbevarande teknik

Perfekta lockar på halva tiden*

Längre lockkolv

Jonisk hårvård för glansigt hår



BHB878/00



Glamorösa lockar på halva tiden*

Ökar glansen och bevarar hårets naturliga fukt

MoistureProtect automatisk locktång skapar glänsande och glamorösa lockar tack vare dess innovativa smarta lockningssystem. Den unika öppna designen med längre kolv stylar dubbelt så mycket hår åt gången* samtidigt som dess naturliga fukt bevaras.

Lättanvänd

- Smart locksystem för enkel styling
- En längre lockkolv stylar dubbelt så mycket hår åt gången*
- Automatisk återkoppling med "lock klar"-ljud
- Vertikalt grepp för enkel användning
- Värmesäker design för säker lockning

Vackert stylat hår


- Smarta lockskydd följer hårets flöde
- 27 stylingalternativ för den typ av lockar du vill ha

Bra hårvård

- MoistureProtect-teknik bevarar hårets naturliga fukt
- Jonisk hårvård för mjukt, glänsande och krusningsfritt hår
- Keramiskt keratin för smidigt och skyddat hår
- Utformad för att förhindra att hår fastnar


Funktioner

Smart locksystem



Glamorösa lockar som varar länge med bara en knapptryckning. Lockförstärkningstekniken lockar varje hårslinga som en professionell stylist. Salongresultat i ditt eget hem.

Längre lockkolv




Den här automatiska locktången har en unik öppen design med en längre lockkolv. Du kan nu styla dubbelt så mycket hår åt gången och bli klar på halva tiden*.

Fuktbevarande teknik



MoistureProtect-tekniken styr och anpassar temperaturen för att ger mer glans och bevara hårets naturliga fukt. Den skyddar håret från att överhettas genom alltid säkerställa optimal temperatur. Få ett vackert hår som skyddas inifrån och ut.

Jonisk hårvård




Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusfritt.

Keramiskt keratin




Keratin är en av håret är viktigaste ingredienser som ger ett starkt, friskt och vackert hår. Den keramiska lockkolven är berikad med keratin för bra glid och skydd vid styling.

Design som förhindrar att hår fastnar



Tack vare en unik kombination av vår öppna design, en smidig kolv och en intelligent sensor kan du enkelt skapa lockar utan att behöva oroa dig för att håret fastnar. Den intelligenta sensorn pausar enheten när den upptäcker att för mycket hår förs in eller inte förs in korrekt. Den innovativa öppna och uppräta designen gör att du kan ta ut håret direkt. Den smidiga och tätade kolven förhindrar friktion samtidigt som den vårdar håret. Styla håret utan bekymmer.

Smart lockskydd



Våra unika smarta lockskydd skapar glamorösa lockar som håller länge. De snurrar för att följa hårets flöde samtidigt som håret försiktigt lindas runt locktångens kolv. Varje hårslinga lockas jämt vid en kontrollerad temperatur, vilket ger dig perfekt resultat varje gång. Det är precis som att ha en egen stylist hemma.

27 stylingalternativ



Från mjuka vågor till spänstiga lockar. Vi garanterar att varje val ger ett glamoröst resultat. Välj temperatur-, tid- och lockinställningar för att uppnå önskat resultat varje gång.

Automatisk feedback



Den här automatiska locktången ger automatisk feedback. "Lock klar"-ljudet anger när locken är klar genom att avge kontinuerliga pipsignaler. Den här funktionen hjälper dig att skapa fantastiska resultat som varar länge varje gång samtidigt som locktången skyddar och vårdar ditt hår.

Specifikationer

Funktioner

Automatisk rotation

Roterande riktningar

Beläggning på uppvärmda delar: Keramiskt keratin

Automatisk avstängning: efter 60 min

Roterbart sladdfäste

Förvaringskrok

Tillbehör

Rengöringstillbehör till munstycket

Sektionstillbehör

Hårtyp

Alla hårtyper

Tekniska specifikationer

Stylingtemperatur: 170 °C – 190 °C – 210 °C

Tre lockriktningar: Höger – växelvis – vänster

Tidsinställningar: 8 sek – 10 sek – 12 sek

Uppvärmningstid: 30 sek

Spänning: Universell V

Kabellängd: 2 m

Service

2 års världsomfattande garanti

