


MoistureProtect Auto-Curler

- MoistureProtect-Technologie
- Perfekte Locken in der Hälfte der Zeit
- Längerer Lockenstab
- Ionisierung für glänzendes Haar

BHB878/00



Glamouröse Locken in der Hälfte der Zeit*

Verleiht mehr Glanz und bewahrt die natürliche Feuchtigkeit

Der MoistureProtect Auto-Curler erzeugt dank seines innovativen Lockensystems glänzende und glamouröse Locken. Das einzigartige offene Design mit einem längeren Lockenstab stylt doppelt so viel Haar in einem Durchgang*, und bewahrt die natürliche Feuchtigkeit der Haare.

Produktübersicht

Einfache Bedienung

- Innovatives System für Locken im Handumdrehen
- Stylen Sie dank des längeren Lockenstabs doppelt so viel Haar in einem Durchgang*
- Automatisches Feedback informiert Sie, wenn Ihre Locken fertig sind
- Vertikaler Griff für einfache Bedienung
- Hitzebeständiges Design für eine sichere Anwendung

Schön gestylte Haare

- Intelligente Haarführungssysteme passen sich der Beschaffenheit Ihres Haars an

- 27 Stylingmöglichkeiten für jede Art von Locken


Pflege für Ihr Haar

- Die MoistureProtect-Technologie bewahrt die natürliche Feuchtigkeit des Haars
- Ionisierungsfunktion für glattes, glänzendes Haar
- Keratin Keramik für glattes und geschütztes Haar
- Entwickelt, um eingeklemmte Haare zu verhindern

PHILIPS

Besonderheiten

Innovatives System für Locken



Glamouröse, lang anhaltende Locken auf Knopfdruck. Die Curl-Boost-Technologie stylt jede Haarsträhne wie ein professioneller Stylist. Professionelle Ergebnisse bequem zu Hause selbst gemacht.

Längerer Lockenstab




Dieser automatische Lockenstab verfügt über ein einzigartiges offenes Design mit einem längeren Lockenstab. Sie können jetzt doppelt so viel Haar in einem Durchgang stylen und sind in der Hälfte der Zeit fertig*.

MoistureProtect-Technologie



Die MoistureProtect-Technologie kontrolliert und passt sich der Temperatur an, um den Glanz zu verstärken und die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten. Schützt Ihr Haar vor Überhitzung, indem stets die optimale Temperatur sichergestellt wird. Strahlen Sie mit wunderschönem Haar, das von innen und außen geschützt wird.

Ionisierungsfunktion



Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Keramik mit Keratin



Keratin ist einer der wichtigsten Bestandteile des Haars und sorgt dafür, dass es stark, gesund und gepflegt aussieht. Die Keramikbeschichtung des Lockenstabs enthält Keratin, für sanftes Gleiten und zum Schutz während des Stylings.

Das Design verhindert eingeklemmte Haare



Dank der einzigartigen Kombination aus unserem offenen Design, glatten Lockenstab und intelligenten Sensor können Sie mühelos Locken kreieren, ohne sich um eingeklemmte Haare Gedanken zu machen. Der intelligente Sensor hält das Gerät an, wenn er erkennt, dass zu viele Haare oder diese nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden. Das innovative, offene und aufrechte Design ermöglicht es Ihnen, die Haare sofort herauszunehmen. Der glatte und versiegelte Lockenstab verhindert Reibung und pflegt gleichzeitig Ihre Haare. Genießen Sie Stil – und das überaus beruhigt.

Intelligente Scherkörper



Unsere einzigartigen intelligenten Haarführungssysteme erzeugen glamouröse und lang anhaltende Locken. Sie folgen Ihrem Haar durch Rotation und wickeln es vorsichtig um den Lockenstab. Jede Strähne wird bei kontrollierter Temperatur gleichmäßig gelockt, sodass Sie jedes Mal optimale Ergebnisse erhalten – Ihr persönlicher Stylist für Zuhause.

27 Stylingmöglichkeiten



Von sanften Wellen bis hin zu elastischen Locken – immer eine glamouröse Wahl. Wählen Sie Temperatur, Zeit und Lockeneinstellung aus, um jedes Mal den gewünschten Look zu erzielen.

Automatisches Feedback



Dieser automatische Lockenstab bietet Ihnen automatisches Feedback. Das akustische Signal gibt durch ein kontinuierliches Piepsen an, wann Ihre Locke fertig ist. Dank dieser innovativen Funktion erzeugen Sie jedes Mal tolle lang anhaltende Ergebnisse, während Ihr Haar gleichzeitig geschützt wird.

Vertikaler Griff



Der Auto-Curler wird ganz entspannt senkrecht gehalten, sodass auf dem Kopf perfekte und gleichmäßige Locken entstehen – völlig mühelos. Die Bedientasten sind nahe am Griff positioniert, damit Sie sie intuitiv erreichen können. Dadurch werden Ihre Locken noch natürlicher und aufregender.

Hitzebeständiges Design



Unser sicheres, innovatives Design hält die Hitze von Ihren Händen und Fingern fern. Durch die geschwungene, feminine Form der Lockenkammer können Sie die Locken ganz bequem und nah an den Haarwurzeln stylen.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Eigenschaften

Automatische Rotation	Ja
Rotierende Richtungen	Ja
Beschichtung von erhitzenden Bereichen	Keramik mit Keratin
Automatische Abschaltung	nach 60 Minuten
Kabelgelenk	Ja
Aufhängeöse	Ja

Zubehör

Reinigungszubehör für Lockenstab	Ja
Zubehör für Strahlenunterteilung	Ja

Haartyp

Alle Haartypen	Ja
----------------	----

Technische Daten

Styling-Temperatur	170 °C – 190 °C – 210 °C
3 Lockenrichtungen	Rechts - Wechselnd - Links
Timer-Einstellungen	8 Sek. – 10 Sek. – 12 Sek.
Aufheizzeit	30 Sek.
Spannung	Universell V
Kabellänge	2 m

Service

2 Jahre weltweite Garantie	Ja
----------------------------	----

* Im Vergleich zu HPS940



Ausstellungsdatum
2019, Mai 24

Version: 1.1.1
EAN: 08710103879954

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com