


MoistureProtect Auto Curler

- MoistureProtect-teknologi
- Perfekte krøller på halve tiden*
- Lenger krølltangsylander
- Ionisk pleie for glansfullt hår

BHB878/00



Glamorøse krøller på halve tiden*

Gjør håret mer glansfullt og bevarer den naturlige fuktigheten

MoistureProtect Auto Curler gir deg glinsende, glamorøse krøller, takket være det nyskapende og smarte krøllesystemet. Med det unike, åpne designet med lengre sylindere kan du fikse dobbelt så mye hår på én gang*, samtidig som du bevarer hårets naturlige fuktighet.

Fordeler

Lett å bruke

- Smart krøllesystem for en uanstrengt stylingopplevelse
- Lenger krølltangsylander som stiler dobbelt så mye hår på én gang*
- Automatisk tilbakemelding med lyd som varsler om at krøllene er klare
- Vertikalt grep for enkel bruk
- Varmebestandig design for trygg krølling

Vakkert frisert hår

- Smarte krøllelameller følger hårets bevegelse

- 27 stylingalternativer for alle typer krøller du kan tenke deg


Pleie til håret

- MoistureProtect-teknologi bevarer hårets naturlige fuktighet
- Ionisk pleie for mykt og glansfullt hår uten krus
- Keramisk keratin som gir mykt og beskyttet hår
- Designet for å unngå at håret setter seg fast

PHILIPS

Funksjoner

Smart krøllesystem



Glamorøse, langvarige krøller er bare ett tastetrykk unna. Krølleboostteknologien krøller hver eneste lokk som en profesjonell stylist. Du får salongresultater hjemmefra.

Lenger krølltangsynder



Denne automatiske krølltangen har et unikt åpent design med en lengre krølltangsynder. Nå kan du style dobbelt så mye hår i én omgang, og bli ferdig på halvparten av tiden*.

MoistureProtect-teknologi



MoistureProtect-teknologi kontrollerer og tilpasser temperaturen for å gi glans og bevare hårets naturlige fuktighet. Beskytter håret mot overoppheting ved å til enhver tid ha den optimale temperaturen. Gled deg over flott hår som er beskyttet både på innsiden og på utsiden.

Ionisk pleie



Ladete negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med en vakker glans.

Keramisk keratin




Keratin er en av hårets viktigste bestanddeler, og sikrer sterkt, sunt og flott hår. Den keramiske krølltangsynderen er beriket med keratin for å gi god glide og beskyttelse under stylingen.

Designet forhindrer at håret setter seg fast



Takket være den unike kombinasjonen av det åpne designet, den glatte sylindere og den intelligente sensoren, kan du enkelt lage krøller uten å bekymre deg for at håret skal sette seg fast. Den intelligente sensoren stopper apparatet midlertidig når den registrerer at for mye hår er lagt inn eller ikke er lagt ordentlig inn. Det nyskapende åpne og vertikale designet gjør at du umiddelbart kan ta håret ut. Den glatte og forseglede sylindere forhindrer friksjon, samtidig som den tar vare på håret. Friser med fullstendig ro i sjelen.

Smarte krøllelameller



De unike smarte krøllelamellene lager glamorøse og langvarige krøller. De roterer for å følge hårets bevegelse mens de legger det forsiktig rundt krølltangsynderen. Hver hårlokk blir krøllet jevnt med en kontrollert temperatur, noe som gir deg et perfekt resultat hver gang. Det er som å ha din egen personlige stylist hjemme.

27 stylingalternativer



Fra myke bølger til spenstige krøller. Vi garanterer at hvert valg du tar, blir et glamorøst et. Velg temperatur, tid og krølleinnstillinger for å oppnå stilen du ønsker hver gang.

Automatisk tilbakemelding



Denne automatiske krølltangen gir deg automatisk tilbakemelding. Lyden som varsler at krøllene er klare, varsler deg med kontinuerlige pipesignaler. Denne nyskapende funksjonen bidrar til å gi deg et flott og langvarig resultat hver gang, og beskytter og tar vare på håret.

Vertikalt grep



Den automatiske krølltangen holdes i en naturlig vertikal stilling med et avslappet grep. Dette gjør det enkelt å lage perfekte, konsekvente krøller

StyleCare Prestige

rundt hele hodet. Betjeningsknappene er plassert der hendene er, slik at du intuitivt kan nå dem. Krøllene dine blir enda mer naturlige og vakre.

Varmebestandig design



Vårt trygge, nyskapende design isolerer fullstendig varmen fra hender og fingre. Den buede, feminine formen på krøllkammeret gjør det behagelig å krølle håret enda nærmere røttene.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Funksjoner

Automatisk rotasjon	Ja
Rotasjonsretninger	Ja
Belegg på oppvarmede deler	keramisk keratin
Slår seg automatisk av	etter 60 min
Roterbar ledning	Ja
Oppbevaringskrok	Ja

Tilbehør

Rengjøringstilbehør til staven	Ja
Tilbehør for oppdeling av håret	Ja

Hårtype

Alle hårtyper	Ja
---------------	----

Tekniske spesifikasjoner

Friseringstemperatur	170 °C – 190 °C – 210 °C
Tre krøllretninger	Høyre, vekslede og venstre
Tidsinnstillinger	8 sek. – 10 sek. – 12 sek.
Oppvarmingstid	30 sek
Spenning	Universell V
Kabellengde	2 m

Service

To års verdensomspennende garanti	Ja
-----------------------------------	----

* kontra HPS940



data kan endres
2019, Mai 24
Version: 1.1.1
EAN: 08710103879954

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com