



Philips EssentialCare
Hajszárító

1800 W

Hideglevegő-fokozat
Diffúzor
220-240 V



BHD004/00



Nagy teljesítményű szárítás kellemesebb* hanggal

A Philips hangszakértői által tervezve

Ez a Philips EssentialCare hajszárító az Ön igénye szerinti teljesítményt és gondoskodást nyújtja kellemesebb hanggal. Mostantól egyszerre élvezheti a nagy teljesítményt és a kényelmes használatot. *75 nő által tesztelve Franciaországban, 2014-ben.

Egyszerű használat

- A kellemes hangra tervezve
- Kompakt kialakítás, egyszerű kezelés
- Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső
- Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz
- Maximális rugalmasságot nyújtó, 1,8 m-es kábel

Gyönyörűen formázott haj

- 1800 W a tökéletes hajszárítási eredmények érdekében
- ThermoProtect hőmérséklet-beállítás
- 3 könnyen kezelhető sebességbeállítás a gyengéd szárításért
- Hideg levegő a frizura rögzítéséhez
- Nagyobb volumen, maximális vastagság, fűrtök és loknik



asimpleswitch.com

PHILIPS

Fénypontok

Kellemes hang



A levegőbemeneti rács kialakítása lehetővé teszi a légáram növelését, míg a hajszárító alakja és mérete segíti a levegő áramlását a készüléken keresztül. Az eredmény gyorsabb és hatékonyabb szárítás, kellemes hanggal*. Mostantól egyszerre élvezheti a nagy teljesítményt és a kényelmes használatot. *75 nő által tesztelve Franciaországban, 2014-ben.

Kompakt kialakítás



Kompakt és ergonomikus, modern kialakítású hajszárító. Kis tömegű és könnyen kezelhető, ráadásul olyan kicsi, hogy gyakorlatilag bárhol elfér.

Keskeny fúvócső



A keskeny fúvócső koncentrált légáramot biztosít a precíziós frizurakészítéshez. Kiválóan alkalmas a végső igazítások elvégzésére.

Akasztó az egyszerű tároláshoz



A gumírozott akasztó a fogantyú alján helyezkedik el, és a segítségével könnyen tárolhatja, otthon vagy akár egy szállodában is.

1,8 méteres kábel



1,8 méteres kábel

1800 W a tökéletes hajszárításhoz



Az 1800 W-os hajszárító tökéletes légáramlást és szárítóerőt biztosít a gyönyörű eredményért, minden nap.

ThermoProtect hőmérséklet



A ThermoProtect hőmérsékletbeállítás állandó kíméletes szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt a haj kímélése mellett.



Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips zöld fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

- Feszültség: 220-240 V
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Teljesítmény: 1800 W
- Tápellátás: 1800 W
- Vezeték hossz: 1,8 m
- Szín/felület: PC magas fényű és matt
- Motor: Egyenáramú motor

Jellemzők

- Akasztógyűrű
- Behajtható fogantyú: Nem
- Hideglevegő fokozat
- Feszültségválasztó: Nem
- Utazótáska: Nem

- Kerámia: Nem
- Ionos légáram: Nem
- Tartozékok száma: 2
- Fűvócsó / keskeny fűvócsó
- Diffúzor

Szerviz

- 2 év garancia

Tömeg és méretek

- Termék tömege (csomagolás nélkül): 485 g
- Termék mérete: 274 x 88 x 179 mm
- Gyűjtőcsomagolás méretei: 594 x 343 x 206 mm
- Gyűjtőcsomagolás tömege: 600 g
- Csomagolás tömege: 125 g



Kiadás dátuma
2018-04-18

Verzió: 3.1.1

EAN: 08 71010 36790 11

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com