



Hajszárító

- 1800 W
- Hideglevegő-fokozat
- Diffúzor
- 220–240 V

BHD004/00

Nagy teljesítményű szárítás kellemesebb* hanggal

A Philips hangszakértői által tervezve

Ez a Philips EssentialCare hajszárító az Ön igénye szerinti teljesítményt és gondoskodást nyújtja kellemesebb hanggal. Mostantól egyszerre élvezheti a nagy teljesítményt és a kényelmes használatot. *75 nő által tesztelve Franciaországban, 2014-ben.

Előnyök

Egyszerű használat

- A kellemes hangra tervezve
- Kompakt kialakítás, egyszerű kezelés
- Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső
- Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz
- 1,8 m hosszú kábel a kényelmes használatához

Gyönyörűen formázott haj

- 1800 W a tökéletes hajszárítási eredmények érdekében
- ThermoProtect hőmérséklet-beállítás
- 3 könnyen kezelhető sebességbeállítás a gyengéd szárításért
- Hideg levegő a frizura rögzítéséhez
- Nagyobb volumen, maximális vastagság, fürtök és loknik

PHILIPS

Szolgáltatások

Kellemes hang



A levegőbemeneti rács kialakítása lehetővé teszi a légáram növelését, míg a hajszárító alakja és mérete segíti a levegő áramlását a készüléken keresztül. Az eredmény gyorsabb és hatékonyabb szárítás, kellemes hanggal*. Mostantól egyszerre élvezheti a nagy teljesítményt és a kényelmes használatot. *75 nő által tesztelve Franciaországban, 2014-ben.

Kompakt kialakítás



Kompakt és ergonomikus, modern kialakítású hajszárító. Kis tömegű és könnyen kezelhető, ráadásul olyan kicsi, hogy gyakorlatilag bárhol elér.

Keskeny fúvócső



A keskeny fúvócső koncentrált légáramot biztosít a precíziós frizurakészítéshez. Kiválóan alkalmas a végső igazítások elvégzésére.

Akaszto az egyszerű tároláshoz



A gumírozott akasztó a fogantyú alján helyezkedik el, és a segítségével könnyen tárolhatja, otthon vagy akár egy szállodában is.

1,8 méteres kábel



1,8 méteres kábel

1800 W a tökéletes hajszárításhoz



Az 1800 W-os hajszárító tökéletes légáramlást és szárítóerőt biztosít a gyönyörű eredményért, minden nap.

ThermoProtect technológia



A ThermoProtect hőmérsékletbeállítás állandó kíméletes szárítási hőmérsékletre gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt a haj kímélése mellett.

3 könnyen kezelhető sebességbeállítás



Ez a hajszárító 3 előre kiválasztott hő- és sebességkombinációt biztosít a tökéletes frizura gyors és egyszerű kialakításához.

Hideg levegő a frizura rögzítéséhez



Alapvető professzionális beállításként a hideg levegő gomb erőteljes hideg levegőt fúj a hajra, amit a hajformázás végén alkalmaznak a frizura rögzítéséhez.

Diffúzor



A diffúzor elosztja a légáramot a haján, dúsítja és simává teszi a haját. A legjobb eredmény érdekében tartsa a diffúzort közel a fejtetőhöz, illetve a hajgyökerekhez. A diffúzor finom bevonatú tűskéi dúsítják, maximálisan vastagga, ruganyossá teszik a haját és segítenek a loknik kialakításában.

termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Műszaki adatok

Feszültség	220–240 V
Frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény	1800 W
Energiaellátás	1800 W
Vezetékhossz	1,8 m
Szín/felület	PC magas fényű és matt
Motor	Egyenáramú motor

Gyűjtőcsomagolás méretei	594 x 343 x 206 mm
Gyűjtőcsomagolás tömege	600 g
Csomagolás tömege	125 g

Jellemzők

Akasztógyűrű	Igen
Behajtható fogantyú	Nem
Hideglevegő fokozat	Igen
Feszültségválasztó	Nem
Utazótáska	Nem
Kerámia	Nem
Ionos légáram	Nem
Tartozékok száma	2
Fűvocsó / keskeny fűvocsó	Igen
Diffúzor	Igen

Méret csomagolással együtt

Magasság	18,40 cm
Szélesség	28,90 cm
Mélység	9,30 cm
Nettó tömeg	0,50 kg
Bruttó tömeg	0,64 kg
EAN	08710103679011
Mellékelt termékek száma	1
Származási hely	CN
Harmonizált rendszerkód	851631

Szerviz

2 év garancia	Igen
---------------	------

Külső kartondoboz

Hosszúság	59,40 cm
Szélesség	38,40 cm
Magasság	20,60 cm
Bruttó tömeg	5,72 kg
EAN	18710103679018
Fogyasztói csomagolások száma	8

Tömeg és méretek

Termék tömege (csomagolás nélkül)	485 g
Termék mérete	274 x 88 x 179 mm



az adatok változhatnak
2019, Május 24

Version: 3.1.1
EAN: 08710103679011

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com