

# PHILIPS

Sèche-cheveux

EssentialCare

Compact

1800 W



BHD004/10



## Compact et puissant

Le sèche-cheveux compact Philips EssentialCare offre 1800 W de puissance, en douceur. La fonction ThermoProtect protège vos cheveux des surchauffes. Léger et compact, il permet un séchage puissant et agréable.

### Des résultats impeccables

- Puissance optimale pour sa taille
- ThermoProtect pour protéger vos cheveux contre la surchauffe
- Touche air froid pour fixer la coiffure
- Trois vitesses réglables pour un séchage en douceur
- Concentrateur fin pour un résultat parfait

### Facile à utiliser

- Léger
- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Anneau de suspension pratique pour le rangement

# Points forts

## Puissant et compact



Compact et ergonomique, ce sèche-cheveux bénéficie d'une conception moderne très intelligente. Résultat : un modèle léger, facile à manipuler, et si petit qu'il se glisse partout.

## Léger



Avec son design compact et très léger, le sèche-cheveux Philips EssentialCare est plus pratique à utiliser. Son manche ergonomique facilite sa prise en main.

## Concentrateur fin de 20 mm



Le concentrateur dirige le flux d'air pour une coiffure maîtrisée.

## Touche air froid pour fixer la coiffure




Fonction professionnelle indispensable pour les brosses coiffantes, la touche air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.

## ThermoProtect contre la surchauffe




La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.

## 3 vitesses réglables



Ce sèche-cheveux offre 3 combinaisons température/vitesse pour obtenir simplement et rapidement le style idéal.

## Cordon de 1,8 m



Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.

## Anneau de suspension pratique

La base du manche est munie d'un anneau de suspension en caoutchouc utile pour un rangement facile, aussi bien à la maison qu'à l'hôtel.

# Caractéristiques

## Caractéristiques

Revêtement en céramique: Non  
Touche air froid  
Diffuseur: Non  
Bi-voltage: Non  
Manche pliable: Non  
Anneau de suspension  
Fonction ionique: Non

Embout/concentrateur  
Nombre d'accessoires: 1  
Housse de voyage incluse: Non

## Entretien

2 ans de garantie

## Spécificités techniques

Couleur/ finition: PC ultra-brillant et mat  
Longueur du cordon: 1,8 m  
Fréquence: 50-60 Hz  
Moteur: Moteur DC  
Alimentation: 1 800 W  
Tension: 220-240 volt  
Puissance consommée: 1 800 W

