



Sèche-cheveux

- Compact
- 1 800 W

BHD004/10

## Compact et puissant

Le sèche-cheveux compact Philips EssentialCare offre 1 800 W de puissance, en douceur. La fonction ThermoProtect protège vos cheveux des surchauffes. Léger et compact, il permet un séchage puissant et agréable.

### Avantages

#### Des résultats impeccables

- Puissance optimale pour sa taille
- Concentrateur fin pour un résultat parfait
- Touche air froid pour fixer la coiffure
- ThermoProtect pour protéger vos cheveux contre la surchauffe
- Trois vitesses réglables pour un séchage en douceur

#### Facile à utiliser

- Léger
- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Anneau de suspension pratique pour le rangement

**PHILIPS**

## Fonctions

### Puissant et compact



Compact et ergonomique, ce sèche-cheveux bénéficie d'une conception moderne très intelligente. Résultat : un modèle léger, facile à manipuler, et si petit qu'il se glisse partout.

### Léger



Avec son design compact et très léger, le sèche-cheveux Philips EssentialCare est plus pratique à utiliser. Son manche ergonomique facilite sa prise en main.

### Concentrateur fin de 20 mm



Le concentrateur dirige le flux d'air pour une coiffure maîtrisée.

### Touche air froid pour fixer la coiffure



Fonction professionnelle indispensable pour les brosses coiffantes, la touche air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.

### ThermoProtect contre la surchauffe



La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.

### 3 vitesses réglables



Ce sèche-cheveux offre 3 combinaisons température/vitesse pour obtenir simplement et rapidement le style idéal.

### Cordon de 1,8 m



Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.

### Anneau de suspension pratique



La base du manche est munie d'un anneau de suspension en caoutchouc utile pour un rangement facile, aussi bien à la maison qu'à l'hôtel.

## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

### Caractéristiques

Revêtement en céramique	Non
Touche air froid	Oui
Diffuseur	Non
Bi-voltage	Non
Manche pliable	Non
Anneau de suspension	Oui
Fonction ionique	Non
Embout/concentrateur	Oui
Nombre d'accessoires	1

Housse de voyage incluse Non

### Entretien

2 ans de garantie Oui

### Spécificités techniques

Couleur/ finition	PC ultra-brillant et mat
Longueur du cordon	1,8 m
Fréquence	50-60 Hz
Moteur	Moteur DC
Alimentation	1 800 W
Tension	220-240 volt

## EssentialCare

Puissance consommée 1 800 W

Code du système harmonisé 851631

### Dimensions de l'emballage

Hauteur 18,40 cm  
Largeur 28,90 cm  
Profondeur 9,30 cm  
Poids net 0,45 kg  
Poids brut 0,58 kg  
EAN 08710103738961  
Nombre de produits inclus 1  
Pays d'origine CN

### Carton externe

Longueur 59,40 cm  
Largeur 38,40 cm  
Hauteur 20,60 cm  
Poids brut 5,20 kg  
EAN 18710103738968  
Nombre d'emballages 8



Les données sont sujettes à changement  
2019, mai 24

Version: 2.1.1  
EAN: 08710103738961

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)