

# PHILIPS

Haartrockner

EssentialCare

1.600 W

Einklappbarer Griff

Weltweite Spannung

Aufbewahrungsetui



BHD006/08



## Kompakt, leistungsstark und um 20 % leiser\* Von Philips Soundexperten entwickelt

Dieser Philips Essential Care Haartrockner bietet Ihnen die Leistung und Pflege, die Sie benötigen, und wurde für ein leiseres\* Trocknen mit einem um 20 % geringeren Geräuschpegel im Vergleich zum HP4940 entwickelt. Genießen Sie leistungsstarkes und komfortables Trocknen an jedem Ort.

### Schön gestylte Haare

- 1600 W für schonendes Trocknen
- ThermoProtect Temperatureinstellung
- 3 flexibel einstellbare Gebläsestufen für sanftes Trocknen
- Kaltstufe für lang anhaltenden Look

### Einfache Bedienung

- Für leiseres Trocknen entwickelt
- Einklappbarer Griff für einfache Aufbewahrung
- Spannungsanpassung für mehr Mobilität
- Aufhängeöse für bequeme Aufbewahrung
- 1,8 m langes Kabel für maximale Flexibilität

# Besonderheiten

## 1600 W für schonendes Trocknen




Dieser 1600 W Haartrockner erzeugt einen optimalen Luftstrom und optimale Trockenleistung für täglich schöne Ergebnisse.

## ThermoProtect Temperatur



Die ThermoProtect Temperatureinstellung bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

## 3 flexibel einstellbare Gebläsestufen



Dieser Haartrockner bietet 3 voreingestellte Kombinationen aus Geschwindigkeit und Hitze, damit Sie die perfekte Frisur schnell kreieren können.

## Kaltstufe für lang anhaltenden Look



Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings.

## Leiseres Trocknen



Das Design des Lufterlassgitters ermöglicht einen erhöhten Luftstrom, während durch die Form und Größe des Haartrockners der Luftstrom durch das Gerät verbessert wird. Das Ergebnis ist eine schnellere, effektivere Trockenleistung. Der Philips Essential Care mit 1600 W hat im Vergleich zum HP4940 eine um 20 % geringere Lautstärke. So können Sie Ihr Haar leise und ohne Kompromisse bei der Leistung trocknen.

## Einklappbarer Griff



Dieser Haartrockner hat einen einklappbaren Griff, sodass er sich leicht verpacken, aufbewahren und mitnehmen lässt.

## Spannungsanpassung



Spannungsanpassung für mehr Mobilität

## Aufhängeöse



Die gummierte Aufhängeöse befindet sich an der Unterseite des Griffs. Sie können sie zur einfachen Aufbewahrung zu Hause oder im Hotel verwenden.

## Kabellänge 1,8 m



Kabellänge 1,8 m

# Daten

## Technische Daten

Frequenz: 50 bis 60 Hz

Wattleistung: 1.600 W

Leistung: 1.600 W

Kabellänge: 1,8 m

Farbe/Design: ABS Hochglanz und matt

Motor: Gleichstrommotor

Spannung: 110 bis 127/220 bis 240 V

## Eigenschaften

Aufhängeöse

Einklappbarer Griff

Kaltstufe

Spannungsanpassung

Inklusive Reisetasche

Keramik: Nein

Ionisierungsfunktion: Nein

Anzahl Aufsätze: 1

Düse/Stylingdüse

Diffusor: Nein

## Service

2 Jahre Garantie

## Gewicht und Abmessungen

Produktgewicht (ohne Verpackung): 450 g

Produktgröße: 125 x 80 x 245 mm

A-Box-Maße: 356 x 283 x 273 mm

A-Box-Gewicht: 370 g

F-Box-Gewicht: 85 g

