

PHILIPS

Sušilnik za lase

EssentialCare

1800 W

Ioni

Zložljiv ročaj

Napetost za uporabo po vsem svetu



BHD007/00



Učinkovito sušenje s prijetnim* zvokom na poti Oblikovanje: Philipsovi strokovnjaki za zvok

Ta Philipsov sušilnik EssentialCare vam nudi moč in nego, ki ju potrebujete, s prijetnejšim zvokom. Zdaj lahko uživate v moči in udobju. *Preizkusilo ga je 75 žensk v Franciji 2014.

Enostavna uporaba

- Zasnovano za prijeten zvok
- 1,8-metrski kabel za največjo možno prilagodljivost
- Dvojna napetost za uporabo po vsem svetu
- Kavelj za priročno shranjevanje
- Zložljiv ročaj za enostavno shranjevanje

Čudovito oblikovani lasje

- 1800 W za popolne rezultate
- 3 prilagodljive nastavitve hitrosti za nežno sušenje
- S hladnim zračnim tokom določite svoj slog
- Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko
- Nastavitev temperature ThermoProtect



asimpleswitch.com

Značilnosti

Prijeten zvok



Zasnova zračne mreže omogoča večji pretok zraka, oblika in velikost sušilnika pa izboljšan zračni tok skozi sušilnik. Rezultat je hitrejša, učinkovitejša moč sušenja s prijetnim zvokom*. Zdaj lahko uživate v moči in udobju.

*Preizkusilo ga je 75 žensk v Franciji 2014.

1,8-metrski kabel



1,8-metrski kabel.

1800 W za popolno sušenje



Sušilnik z močjo 1800 W proizvaja optimalni zračni tok in moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.

3 prilagodljive nastavitve hitrosti



Sušilnik ponuja 3 prednastavljene kombinacije hitrosti/temperature za hitro in enostavno oblikovanje popolne pričeske.

S hladnim zračnim tokom določite svoj slog



Nepogrešljiva profesionalna nastavitvev CoolShot zagotavlja sunek hladnega zraka. Uporablja se po oblikovanju za utrditev in dokončanje pričeske.

Dvojna napetost



Dvojna napetost za uporabo po vsem svetu

Kavelj za enostavno shranjevanje



Gumirani kavelj se nahaja na koncu ročaja. Omogoča enostavno shranjevanje, ko sušilnik uporabljate doma ali v hotelu.

Ionsko oblikovanje



Oblikujte pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo in krepijo sijaj las. Rezultat so čudovito sijoči gladki lasje brez kodrov.

Temperatura ThermoProtect



Nastavitev temperature ThermoProtect omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Značilnosti

Razpršilnik: Ne
Dvojna napetost
Zložljiv ročaj
Obešalna zanka
Oblikovanje pričeske z ioni
Število nastavkov: 1
Keramika: Ne
CoolShot
Nastavke/koncentrator
Priložena potovalna torbica

Servis

Dveletna garancija

Tehnične specifikacije

Barva/površina: PC v visokosijajni in matirani barvi
Frekvenca: 50–60 Hz
Motor: Motor DC
Moč: 1800 W

Dolžina kabla: 1,8 m

Napajanje: 1800 W

Napetost: 110–127/220–240 V

Teža in dimenzije

Dimenzije škatle A: 356 x 283 x 273 mm

Teža škatle A: 370 g

Velikost izdelka: 125 x 80 x 245 mm

Teža izdelka (brez embalaže): 450 g

Teža paketa F: 85 g

