

# PHILIPS

## Сешоар

### DryCare Essential

1800 W

Настройка ThermoProtect



BHD017/00



## Лесна грижа за вашата коса

Сешоарът Philips ThermoProtect Essential с мощност от 1800 W ви позволява бързо да сушите косата, докато настройката ThermoProtect предлага допълнителна грижа. С помощта на 6 гъвкави настройки за топлина и скорост той е предназначен да отговори на различните нужди за сушене.

### Грижа за вашата коса

- Температурна настройка ThermoProtect

### Професионални резултати като от салон

- 1800 W за бързо сушене
- 20 мм концентратор за прецизно оформяне
- Сешоар: 6 настройки за загряване/скорост за максимална гъвкавост
- Хладната струя фиксира прическата ви

### Лесна употреба

- 1,8 м захранващ кабел
- Жалка за лесно и удобно съхранение

## Акценти

### 1800 W за бързо сушене



Този сешоар 1800 W създава висок въздушен поток и мощност на сушене за красиви и професионални резултати всеки ден.

### Настройка на температурата ThermoProtect



Температурна настройка ThermoProtect с постоянна температура на въздушния поток ви позволява да изсушите бързо косата си – без пресушаване и запазвайки естествената ѝ влажност, за да се радвате на блестяща и здрава коса.

### 6 настройки за загряване/скорост



Сешоар: 6 настройки за загряване/скорост за максимална гъвкавост

### 20 мм концентратор



Отворът на 20 мм накрайник концентрира потока въздух към конкретни области. Използвайте за фокусирано оформяне заедно със сешоар и четка.

### Студена струя



Професионална функция, която трябва да имате, бутонът CoolShot осигурява силен приток на студен въздух. Използва се след оформяне на прическата, за да я довърши и фиксира.

### 1,8 м кабел



Удобен за употреба, благодарение на дългия 1,8 м захранващ кабел.

### Халка за лесно съхранение



В основата на дръжката ще намерите гумирана кука. Използвайте я за лесно съхранение у дома или ако отсядате в хотел.

# Спецификации

## Технически данни

Настройка ThermoProtect

Напрежение: 220 V

Мощност: 1800 W

Дължина на кабела: 1,8 м

## Характеристики

Настройки за замяване/скорост: 6

## Акcesoари

Приставки: Накрайник

## Сервиз

2 години международна гаранция

