


PHILIPS

Фен с низким
потреблением энергии

DryCare Essential

DryCare Essential

Система ионизации



BHD026/00



Более быстрая сушка, меньше потребления энергии

Фен Philips DryCare Essential оснащен инновационным вентилятором: он позволяет добиться такого же результата, как при использовании фена 2100 Вт, но потребление энергии составляет всего 1600 Вт.*

Неотразимая укладка

- Потребление энергии — всего 1600 Вт, результат — как при использовании фена 2100 Вт
- Система ионизации для гладких блестящих волос
- Холодный обдув для фиксации укладки
- 3 настройки температуры и 2 режима скорости для удобного использования
- Насадка-концентратор 12 мм для направленного мягкого потока воздуха

Более бережно


- Защита от перегрева благодаря равномерному распределению тепла
- Температурная настройка ThermoProtect

Легко использовать

- Шнур 1,8 м для максимального удобства
- Удобная петелька для хранения

Особенности

Обдув с технологией PowerSmart



Новый дизайн лопастей мотора позволяет добиться такого же результата, как при использовании фена мощностью 2100 Вт (сушка приблизительно 5 г/мин), но потребление энергии составляет всего 1600 Вт. Экономия энергии — 23 %.*

Ионизация

Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.

Равномерное распределение тепла

Функция равномерного распределения тепла предусматривает использование специально разработанного воздушного отверстия, что делает воздушный поток однородным по температуре — даже когда фен работает в высокотемпературном режиме — и обеспечивает равномерную сушку. Максимальная защита от перегрева, здоровье и блеск волос.

Холодный обдув для фиксации укладки

Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.

Точное управление

Создайте свой идеальный образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и одну из двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.

Насадка-концентратор 12 мм



Насадка-концентратор 12 мм позволяет направлять воздушный поток на те пряди, которые требуется зафиксировать, для создания аккуратной прически или завершения образа.

Технология ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

Шнур 1,8 м

Шнур 1,8 м

Петелька для подвешивания прибора

У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

Характеристики

Особенности

Насадка/концентратор: Да
Количество насадок: 1
Петелька для подвешивания: Да
Холодный обдув: Да
Ионизация: Да

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Технические характеристики

Частота: 50–60 Гц
Питание: 1600 Вт
Мотор: Мотор с питанием от постоянного тока
Длина шнура: 1,8 м
напряжение: 220—240 В

