

PHILIPS

Haartrockner

DryCare Essential

DryCare Essential

Ionisierungsfunktion



BHD030/00



Kompakt und leistungsstark mit Ionisierungsfunktion

Dieser Haartrockner verfügt über die Leistung eines 2000-W-Haartrockners in Verbindung mit einem kompakten und leichten Design – so lässt er sich bequem handhaben und bietet zugleich leistungsstarkes Trocknen. Er wurde auf Ionen-Basis für weiches, glattes Haar mit wunderbarem Glanz entwickelt.

Schön gestylte Haare

- Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar
- 2000 W für schnelle Ergebnisse beim Trocknen
- 3 Heiz- und 2 Gebläsestufen für volle Kontrolle
- 11-mm-Stylingdüse für einen gezielten Luftstrom und ein perfektes Styling
- Kaltstufe für lang anhaltenden Look

Weniger Haarschäden

- ThermoProtect-Temperatureinstellung

Einfache Bedienung


- 1,8 m langes Kabel für maximale Flexibilität
- Aufhängeöse für bequeme Aufbewahrung



asimpleswitch.com

Besonderheiten

Ionisierungsfunktion




Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes, schönes Haar.

ThermoProtect Temperatur



Die ThermoProtect-Temperatureinstellung bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

2.000 W



Dieser 2000W Haartrockner erzeugt einen perfekten Luftstrom und eine optimale Trockenleistung für täglich schöne Ergebnisse.

Präzise Steuerung



Einfaches Festlegen und Kontrollieren von Temperatur- und Gebläseeinstellungen für ein perfektes Styling. Wählen Sie aus 3 Heiz- und 2 Gebläsestufen für volle Kontrolle und präzises Trocknen und Stylen.

11 mm schmale Stylingdüse




Die 11-mm-Stylingdüse konzentriert den Luftstrom für ein präzises Styling eines bestimmten Bereichs. Der Aufsatz eignet sich hervorragend für die Verwendung während des Bürstens bei gleichzeitigem Trocknen und Stylen.

Kaltstufe für lang anhaltenden Look



Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings.

Kabellänge 1,8 m



Kabellänge 1,8 m

Aufhängeöse



Die gummierte Aufhängeöse befindet sich an der Unterseite des Griffs. Sie können sie zur einfachen Aufbewahrung zu Hause oder im Hotel verwenden.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Technische Daten

Frequenz: 50 bis 60 Hz

Leistung: 2.000 W

Motor: Gleichstrommotor

Kabellänge: 1,8 m

Eigenschaften

Düse/Stylingdüse

Anzahl Aufsätze: 1

Aufhängeöse

Kaltstufe

Ionisierungsfunktion

Leistung

Spannung: 220 – 240 V

Service

2 Jahre Garantie

