

PHILIPS

Фен

DryCare Advanced

ThermoProtect

2100 Вт

6 режимов температуры и скорости

Холодный обдув



BHD169/00



Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

с насадкой-концентратором 14 мм.

Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре.

Неотразимая укладка

- Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты
- Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос
- Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке
- Холодный обдув для фиксации укладки

Более бережно

- Температурная настройка ThermoProtect

Легко использовать

- Сетевой шнур 1,8 м
- Удобная петелька для хранения
- Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки


Особенности

Технология ThermoProtect



Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

Профессиональная мощность 2100 Вт



Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

Настройки скорости и температуры



Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

Холодный обдув



Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

Узкая насадка для укладки



Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

Шнур 1,8 м



Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

Петелька для подвешивания прибора



Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

Съемный воздухозаборный фильтр

Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.

Характеристики

Технические характеристики

напряжение: 220–240 В

Частота: 50–60 Гц

мощность в ваттах: 2100 Вт

Питание: 2100 Вт

Цвет/отделка: Глянцевый и матовый черный

Материал корпуса: АБС-пластик

Мотор:

Мотор с питанием от постоянного тока

Длина шнура: 1,8 м

Особенности

Складная ручка: Нет

Холодный обдув: Да

Переключение напряжения: Нет

Чехол для путешествий: Нет

Керамическое покрытие: Нет

Система ионизации: Нет

Петелька для подвешивания: Да

Насадка-диффузор: Нет

Насадка/концентратор: Узкая насадка для укладки
14 мм

Количество насадок: 1

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Вес и габариты

Размеры А-бокс: Высота = 25 см, Длина = 63 см,
Ширина = 35 см

Вес А-Вох: 5,7 кг

Размеры F-бокс: Глубина = 11 см, Высота = 23 см,
Ширина = 31 см

Вес F-Вох: 0,8 кг

Размер изделия: Высота = 31 см, Длина = 10 см,
Ширина = 22 см

Вес изделия (без упаковки): 0,6 кг

