

PHILIPS

Secador

DryCare

Potencia profesional

2100 W



BHD174/10



Potencia profesional, brillo mejorado

El secador Philips DryCare Pro cuenta con un motor profesional de CA que alcanza una velocidad de aire de 95 km/h, para unos resultados rápidos y profesionales. El secador es ligero y fácil de manejar, por lo que ofrece una experiencia de secado cómoda.

Cabello hermoso y con estilo

- 2100 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento
- Este modelo DryCare Pro alcanza una velocidad de aire máxima de 95 km/h
- Boquilla concentradora de 7 mm para unos resultados perfectos
- Chorro de aire frío para fijar el peinado
- Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

Menos daños en el cabello


- Tecnología iónica para disfrutar de un cabello suave, brillante y sin enredado
- ThermoProtect protege el cabello contra el sobrecalentamiento

Fácil de usar

- Cable de alimentación de 1,8 m
- Gancho para guardarlo de forma fácil y cómoda

Destacados

Potente y rápido




El secador DryCare Pro dispone de un flujo de aire rápido de alto rendimiento de 2100W para ofrecer un secado profesional y unos resultados perfectos.

Potencia profesional



DryCare Pro, alcanza una velocidad de aire máxima de 95 km/h para proporcionar un secado rápido y eficiente.

Sin encrespado y brillante



El ionizador permite realizar un secado antiestático. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado, que brilla de forma natural.

ThermoProtect evita el sobrecalentamiento



El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Boquilla estrecha de 7mm




La abertura de 7 mm de la boquilla concentradora dirige el flujo de aire para dar forma con precisión en zonas específicas. Es el accesorio ideal para el cepillado durante el secado y el moldeado.

Chorro de aire frío




Una función profesional imprescindible para moldeadores. El botón de aire frío proporciona un chorro intenso de aire frío. Se utiliza después de peinarse para dar los últimos retoques y fijar el peinado.

Control preciso



La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.

Cable de 1,8 m



Uso cómodo gracias al cable de alimentación de 1,8 m de longitud.

Gancho para guardar fácilmente



La base del mango cuenta con un gancho con revestimiento de goma para guardar el aparato en casa o cuando te alojas en un hotel.

Especificaciones

Características

Revestimiento cerámico: No
Función de aire frío
Difusor: No
Doble voltaje: No
Mango plegable: No
Anilla para colgar
Ionizador

Boquilla/Concentrador

Número de accesorios: 1

Funda de viaje incluida: No

Servicio

2 años de garantía

Especificaciones técnicas

Color/acabado: PC mate/brillante

Longitud del cable: 1,8 m

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Motor: Motor CA

Potencia: 2100 W

Voltaje: 220-240 V

Vataje: 2100 W

