

PHILIPS

Pro-föhn

DryCare

2200 W

AC-motor

95 km/u



BHD176/00



Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl

De Philips DryCare Pro AC-föhn heeft een professionele AC-motor die luchtsnelheden tot 95 km/u haalt voor snelle en professionele resultaten. Deze lichtgewicht föhn is ook eenvoudiger te hanteren en biedt een comfortabele föhnervaring.

Prachtig gestyled haar

- 2200 W aan snelle, hoogwaardige droogkracht
- Stylingcompressor van 7 mm voor perfecte stylingresultaten
- Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar
- De volumediffuser creëert volume voor krullen en veerkrachtige kapsels
- Sneldrogende, krachtige AC-motor
- Koele luchtstoot, een stroom koude lucht om het haar te stylen

Minder beschadiging van je haar

- ThermoProtect-temperatuurinstelling

Gebruiksvriendelijk

- Zes flexibele snelheids- en temperatuurinstellingen voor volledige controle
- Lichtgewicht

Kenmerken

Glans en verzorging



De ionenconditioner zorgt ervoor dat het haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluïsvrij haar.

Lichtgewicht



De Philips DryCare Pro-föhn heeft een lichter, compact ontwerp voor comfortabel gebruik. Bovendien is het ergonomisch vormgegeven handvat eenvoudig vast te houden.

Koele luchtstoot



Eén druk op de Cold Shot-knop zorgt voor een intense stroom koude lucht; een onmisbare professionele functie. Het wordt na het stylen gebruikt om het model te fixeren.

AC-motor



De Philips DryCare Pro 2200 W heeft een krachtige AC-motor die ontwikkeld is voor de professionele markt. De motor genereert een luchtsnelheid van maximaal 95 km/u voor snelle en effectieve resultaten.

Volumediffuser



De volumediffuser verdeelt de luchtstroom over het haar waardoor het volume vergroot wordt en pluïsvorming gereduceerd wordt tijdens het drogen. Houd voor de beste resultaten de diffuser dicht bij de kruin en de haarwortels. De fijne structuurpinnen van de diffuser zorgen voor extra volume, maximale dikte, vorm en mooie krullen.

2200 W vermogen



De DryCare Pro-föhn van 2200 W levert een snelle, hoogwaardige luchtstroom voor professionele droog- en stylingsresultaten.

ThermoProtect-temperatuur



De ThermoProtect-temperatuurstelling biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.

Maximale controle



Stel de warmte- en snelheidsstanden gemakkelijk in om de perfecte stijl te krijgen. Kies uit 3 warmte- en 2 snelheidsstanden voor volledige controle en nauwkeurig drogen en stylen.

Compressor van 7 mm



De opening van 7 mm van het mondstuk concentreert de stroom van haar voor nauwkeurige styling van specifieke gebieden. Het ideale hulpmiddel bij het borstelen tijdens het drogen en stylen.

Specificaties

Technische specificaties

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50-60 Hz

Wattage: 2200 W

Vermogen: 2200 W

Snoerlengte: 1,8 m

Motor: AC-motor

Kenmerken

Opvouwbare handgreep: Nee

Coolshot

Dubbel voltage: Nee

Keramische buitenlaag: Nee

Ionenconditioner

Ophanglus

Diffuser

Mondstuk/compressor

Aantal hulpstukken: 2

Inclusief reisetui: Nee

Service

2 jaar garantie

