

PHILIPS

Sèche-cheveux

DryCare

Pro Power

2 300 W



BHD177/10



Puissance professionnelle, brillance optimale

Le sèche-cheveux AC Philips DryCare Pro est doté d'un moteur AC professionnel générant un flux d'air pouvant atteindre 105 km/h, pour des résultats rapides et professionnels. Léger, ce sèche-cheveux est facile à manipuler, pour une utilisation agréable.

Des résultats impeccables

- Un séchage rapide et performant à 2 300 W
- Séchage rapide, moteur pro AC puissant
- Concentrateurs de 7 et 9 mm, pour un style parfait
- Touche Air Froid, propulsion d'air froid pour fixer votre coiffure
- 6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure

Cheveux préservés

- 4 fois plus d'ions pour encore plus de brillance
- ThermoProtect pour protéger vos cheveux contre la surchauffe

Facile à utiliser

- Cordon d'alimentation de 2 m
- Anneau de suspension pratique pour le rangement

Points forts

Puissant et rapide




Le Philips DryCare Pro 2 300 W est doté d'un moteur AC haute performance développé pour le marché professionnel. Il génère un flux d'air pouvant atteindre 105 km/h, pour des résultats rapides et efficaces.

Pro Power



Le DryCare Pro génère un flux d'air pouvant atteindre 105 km/h, pour un séchage rapide et efficace.

Cheveux brillants, sans frisottis



Donnez un coup de boost à vos cheveux grâce à la fonction ionique. Ce sèche-cheveux émet 4 fois plus d'ions négatifs que les autres sèche-cheveux. Résultat : une brillance extrême, des cheveux sans frisottis.

ThermoProtect contre la surchauffe



La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.

Concentrateurs de 7 et 9 mm




Les concentrateurs de 7 et 9 mm canalisent le flux d'air du sèche-cheveux, pour styliser avec précision des zones spécifiques. Les accessoires parfaits pour brosser, sécher et mettre en forme simultanément.

Air froid




Fonction professionnelle indispensable, cette nouvelle touche Air Froid n'a pas besoin d'être constamment actionnée pour fonctionner. Elle envoie un flux d'air froid permettant de fixer votre coiffure après la mise en forme.

Contrôle précis



La vitesse et la chaleur souhaitées se règlent facilement afin de créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous donnent une maîtrise parfaite, pour un séchage sur mesure.

Cordon de 2 m



Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 2 m.

Anneau de suspension pratique



La base du manche est munie d'un anneau de suspension en caoutchouc utile pour un rangement facile, aussi bien à la maison qu'à l'hôtel.

Caractéristiques

Caractéristiques

Revêtement en céramique: Non
Touche air froid
Diffuseur: Non
Bi-voltage: Non
Manche pliable: Non
Anneau de suspension
Fonction ionique

Embout/concentrateur
Nombre d'accessoires: 2
Housse de voyage incluse: Non

Entretien

2 ans de garantie

Spécificités techniques

Couleur/ finition: PC mat/brillant
Longueur du cordon: 2,0 m
Fréquence: 50-60 Hz
Moteur: Moteur pro AC
Alimentation: 2 300 W
Tension: 220-240 volt
Puissance consommée: 2 300 W

