

# PHILIPS

Επαγγελματικό  
σεσουάρ

DryCare

Πανίσχυρο μοτέρ AC

Ισχύς στεγνώματος 2100 W

Υψηλή ταχύτητα αέρα έως 130 χλμ./ώρα\*

Εκπομπή ιόντων για λαμπερά μαλλιά



BHD272/00



## Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα

Το σεσουάρ Philips Pro διαθέτει επαγγελματικό μοτέρ AC που παράγει αέρα με ταχύτητα έως και 130 χλμ./ώρα\*, για γρήγορα και επαγγελματικά αποτελέσματα. Επίσης, διαθέτει τη ρύθμιση ThermoProtect για βέλτιστη θερμοκρασία και προστασία από την υπερθέρμανση.

### Γρήγορο στέγνωμα

- Γρήγορο στέγνωμα, πανίσχυρο μοτέρ AC
- Ισχύς 2100 W για γρήγορο στέγνωμα υψηλής απόδοσης

### Λιγότερη φθορά των μαλλιών

- Ρύθμιση θερμοκρασίας ThermoProtect
- Περιποίηση με εκπομπή ιόντων για λεία, λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν

### Επαγγελματικό φορμάρισμα

- Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το φορμάρισμα
- Έξι ταχύτητες και ρυθμίσεις θερμότητας για βέλτιστο έλεγχο
- Στόμιο 9 χιλ για εστιασμένη ροή αέρα, ιδανικό για styling

# Χαρακτηριστικά

## Πανίσχυρο μοτέρ AC



Το σεσουάρ Philips Pro διαθέτει ένα υψηλής απόδοσης μοτέρ AC ειδικά σχεδιασμένο για την επαγγελματική αγορά. Παράγει αέρα με ταχύτητα έως και 130 χλμ/ώρα\*, για γρήγορα και αποδοτικά αποτελέσματα.

## Ισχύς 2100 W



Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2100 W δημιουργεί μια εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το styling των μαλλιών σας γρήγορο και εύκολη διαδικασία.

## Σύστημα ThermoProtect



Η ρύθμιση θερμοκρασίας ThermoProtect παρέχει βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.

## Ιοντική περιποίηση



Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

## Βολή κρύου αέρα



Μια επαγγελματική λειτουργία που είναι άκρως απαραίτητη και χρήσιμη, το κουμπί CoolShot παρέχει μια έντονη ριπή κρύου αέρα. Χρησιμοποιείται μετά το φορμάρισμα για να ολοκληρώσετε και να προσθέσετε την τελευταία πινελιά στο στυλ σας.

## Ακριβής έλεγχος



Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν βέλτιστο έλεγχο για ακριβές και προσαρμοσμένο στα γούστα σας styling.

## Στενό στόμιο 9 χιλ.



Το άνοιγμα 9 χιλ. του στόμιου εστιάζει τη ροή του αέρα στα μαλλιά για styling ακριβείας σε συγκεκριμένες περιοχές. Το ιδανικό εξάρτημα για βούρτσισμα κατά το στέγνωμα και το styling.

# Προδιαγραφές

Τεχνολογίες περιποίησης  
Ρύθμιση ThermoProtect  
Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

Λειτουργίες  
Ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας: 6  
Ριπή ψυχρού αέρα  
Γαντζάκι αποθήκευσης  
Πτυσσόμενη λαβή: ΟΧΙ

Εξαρτήματα  
Στόμο: 9 χιλ

Τεχνικές προδιαγραφές  
Ταχύτητα στεγνώματος: έως 130 χιλμ./ώρα\*  
Μοτέρ: AC  
Τάση: 220 volt  
Συχνότητα: 50-60 Hz  
Ισχύς: 2100 W  
Ρεύμα: 2100 W  
Μήκος καλωδίου:

1,8 ιγ  
Χρώμα/Φινίρισμα: Μαύρο και πράσινο

Σέρβις  
Διετής εγγύηση

Βάρος και διαστάσεις  
Βάρος συσκευασίας F: 0,975 κ.  
Βάρος προϊόντος (χωρίς τη συσκευασία): 0,728 κ.

