

# PHILIPS

## Secador Pro

### DryCare

Potente motor de AC

2100 W de potencia de secado

Alta veloc. aire (hasta 130 km/h)\*

Cuidado iónico para más brillo



BHD272/00



## Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales

El secador Philips Pro dispone de un motor AC profesional que permite una velocidad del aire de hasta 130 km/h\* para obtener resultados rápidos y profesionales. También incluye el ajuste ThermoProtect para obtener una temperatura óptima y protegerla del sobrecalentamiento.

### Secado rápido

- Secado rápido, potente motor de AC
- 2100 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento

### Menos daños en el cabello

- Ajuste de temperatura ThermoProtect
- Cuidado iónico para un cabello suave, brillante y sin encrespado

### Resultados de salones profesionales

- Aire frío que fija el peinado
- Seis ajustes de velocidad y calor para un control óptimo
- Concentrador de 9 mm para disfrutar de un flujo de aire dirigido para un peinado increíble

# Destacados

## Potente motor de AC



El secador Philips Pro cuenta con un motor de AC de alto rendimiento desarrollado para el mercado profesional. Genera hasta 130 km/h de velocidad del aire para ofrecer unos resultados rápidos eficaces.

## 2100 W de potencia



Este secador Pro de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

## Temperatura ThermoProtect



El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al

sobrecalentamiento del cabello. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

## Cuidado iónico



Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrepado.

## Función de aire frío



Una función profesional imprescindible, el botón de aire frío proporciona un chorro intenso de aire frío. Se utiliza después de peinarse para dar los últimos retoques y fijar el peinado.

## Control preciso



La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control óptimo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.

## Boquilla estrecha de 9 mm



La abertura de 9 mm de la boquilla concentradora dirige el flujo de aire para dar forma con precisión en zonas específicas. Es el accesorio ideal para el cepillado durante el secado y el moldeado.

# Especificaciones

## Tecnologías para el cuidado del pelo

Ajuste ThermoProtect  
Cuidado iónico

## Características

Posiciones de calor y velocidad: 6  
Función de aire frío  
Gancho para guardar  
Mango plegable: No

## Accesorios

Boquilla: 9 mm

## Especificaciones técnicas

Velocidad de secado: hasta 130 km/h\*  
Motor: AC  
Voltaje: 220 V  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Vataje: 2100 W

Potencia: 2100 W

Longitud del cable: 1,8 m

Color/acabado: Negro y verde lago

## Servicio

2 años de garantía

## Peso y dimensiones

Peso de caja unitaria: 0,975 kg

Peso del producto (sin embalaje): 0,728 kg

