

# PHILIPS

## Pro-hiustenkuivain

### DryCare

Tehokas vaihtovirtamoottori

2 100 W:n kuivausteho

Ilmavirran nopeus jopa 130 km/h\*

Ionikäsittelyllä saat kiiltävät hiukset



BHD272/00



## Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset

Philips Pro -hiustenkuivaimessa on ammattitason vaihtovirtamoottori, jonka muodostaman ilmavirran nopeus on jopa 130 km/h\*. Siinä on myös optimaalisen lämpötilan ThermoProtect-asetus, joka suojaa ylikuumentumiselta.

### Nopea kuivaus

- Nopea kuivaus tehokkaan vaihtovirtamoottorin ansiosta
- 2 100 W:n huipputehokas hiustenkuivain

### Hellävaraisempi hiuksille

- ThermoProtect-lämpötila-asetus
- Ionikäsittely takaa sileät ja kiiltävät hiukset

### Kiharat kuin suoraan kampaajalta

- CoolShot takaa kestäväen tyylin
- Kuusi nopeus- ja lämpötila-asetusta optimaaliseen hallintaan
- 9 mm:n keskityssuutin keskittää ilmavirran ja helpottaa muotoilua

# Kohokohdat

## Tehokas vaihtovirtamoottori



Philips Pro -hiustenkuivaimessa on tehokas ammattitason vaihtovirtamoottori. Sen muodostaman ilmavirran nopeus on jopa 130 km/h\*, mikä takaa tuloksia nopeasti ja tehokkaasti.

## 2 100 W:n teho



Tämä 2 100 W:n Pro-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

## ThermoProtect-lämpötila



ThermoProtect-lämpötila-asetus takaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumentumiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.

## Ionic Care



Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä, hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

## Viileä puhallusilma



Ammattilaistasoinen CoolShot-painike tuottaa voimakkaan kylmän ilmavirran. Sillä viimeistelet kestävän tyylin.

## Tarkka ohjaus



Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella asetuksella takaat optimaalisen hallinnan ja saat varmasti haluamasi tuloksen.

## 9 mm:n kapea keskityssuutin



Keskityssuutin kohdistaa ilmavirran 9 mm:n aukon kautta pienelle alueelle. Se helpottaa tarkkaa muotoilua ja sopii erityisesti harjan avulla tehtävien föönikampausten luomiseen.

# Tekniset tiedot

## Hoitavat tekniikat

ThermoProtect-asetus  
Ionic Care

## Ominaisuudet

Lämpötila-/nopeusasetukset: 6  
Viileä puhallusilma  
Säilytyskoukku  
Kääntyvä kahva: ei

## Lisäosat

Suutin: 9 mm

## Tekniset tiedot

Kuivausnopeus: jopa 130 km/h\*  
Moottori: AC  
Jännite: 220 V  
Taajuus: 50–60 Hz  
Teho: 2100 W

Virta: 2100 W

Johdon pituus: 1,8 m

Väri/pintaviimeistely: Musta ja laguuninvihreä

## Huolto

2 vuoden takuu

## Paino ja mitat

Tuotepakkauksen paino: 0,975 kg

Tuotteen paino (ilman pakkausta): 0,728 kg

