

PHILIPS

Professionell
hårtork

DryCare

Kraftfull AC-motor

2 100 W torkeffekt

Hög lufthastighet upp till 130
km/tim*

Jonisk hårvård för glansigt hår



BHD272/00



Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat

Philips Pro-hårtorken har en professionell AC-motor som når en lufthastighet på upp till 130 km/h* för snabba och professionella resultat. Den har även inställningen ThermoProtect för optimal temperatur som skyddar mot överhettning.

Snabb torkning

- Snabb torkning, kraftfull AC-motor
- 2 100 W ger snabb, högeffektiv torkeffekt

Mindre slitage på håret

- ThermoProtect-temperaturinställning
- Jonisk hårvård för mjukt, glänsande och krusningsfritt hår

Naturliga lockar och vågor värdiga röda mattan

- Kallluftsfunktion fixerar frisyren
- Sex hastighets- och värmeinställningar för optimal kontroll
- 9 mm fönmunstycke ger fokuserat luftflöde – perfekt för styling

Funktioner

Kraftfull AC-motor



Philips Pro-hårtorken har en högeffektiv AC-motor som utvecklats för den professionella marknaden. Den ger en lufthastighet på upp till 130 km/h för snabbt och effektivt resultat.

2 100 W effekt



Den här 2 100 W Pro-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enklare och snabbare att torka och forma håret.

ThermoProtect-temperatur



ThermoProtect-temperaturinställningen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.

Jonisk hårvård



Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusfritt.

Kall luft



En proffsfunktion som du bara måste ha. Med CoolShot-knappen får du ett intensivt kallt luftflöde. Den används när du vill fixera frisyren efter styling.

Exakt kontroll



Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyra. Sex olika inställningar ger dig optimal kontroll för exakt och skräddarsydd styling.

9 mm smalt fönmunstycke



Fönmunstyckets öppning på 9 mm koncentrerar luftflödet för precisionsstyling på särskilda hårpartier. Det perfekta tillbehöret för att borsta medan du torkar och formar.

Specifikationer

Omsorgsfulla tekniker

ThermoProtect-inställning
Joniskt vårdande

Funktioner

Värme-/hastighetsinställningar: 6
Kallluftsfunktion
Förvaringskrok
Vikbart handtag: Nej

Tillbehör

Munstycke: 9 mm

Tekniska specifikationer

Torkningshastighet: upp till 130 km/tim*
Motor: AC
Spänning: 220 V
Frekvens: 50-60 Hz
Wattal: 2 100 W

Effekt: 2 100 W

Sladdlängd: 1,8 m

Färg/behandling: Svart och lagungrön

Service

2 års garanti

Vikt och mått

F-låda, vikt: 0,975 kg

Produktvikt (exkl. förp.): 0,728 kg

