

PHILIPS

Pro Haartrockner

DryCare

Leistungsstarker AC-Motor

2.200 W Trockenleistung

Hohe Luftgeschwindigkeit bis
130 km/h*

2-mal mehr Ionen** für
glänzendes Haar



BHD274/00



Schnelles und leistungsstarkes Trocknen für Profi-Ergebnisse

Der Philips Pro Haartrockner bietet einen professionellen AC-Motor mit einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 130 km/h*, sodass schnelle und professionelle Ergebnisse erzielt werden können. Die ThermoProtect Einstellung sorgt für eine optimale Temperatur zum Schutz vor Überhitzung.

Schnelles Trocknen

- Schnelles Trocknen, leistungsstarker AC-Motor
- 2.200 W für schnelles, leistungsstarkes Trocknen

Weniger Haarschäden

- ThermoProtect Temperatureinstellung
- 2-mal mehr Ionen** mit Antifrizz-Effekt für glänzendes Haar

Professionelle Ergebnisse wie beim Friseur

- Sechs Gebläse- und Temperatureinstellungen für optimale Kontrolle
- Kaltstufe für lang anhaltenden Look
- 9-mm-Stylingdüse für einen gezielten Luftstrom und ein perfektes Styling
- Der Volumendiffusor gibt mehr Volumen für Locken und schwingvolles Styling

Besonderheiten

Leistungsstarker AC-Motor



Der Philips Pro Haartrockner verfügt über einen leistungsstarken AC-Motor und wurde für den professionellen Markt entwickelt. Er beschleunigt die Luft auf bis zu 130 km/h für schnelle und effektive Ergebnisse.

2.200 W Leistung



Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

ThermoProtect Temperatur



Die ThermoProtect Temperatureinstellung bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

2-mal mehr Ionen**



Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht. Das Ergebnis ist glattes, schönes Haar mit strahlendem Glanz. Die Ionisierungsfunktion basiert auf einem fortschrittlichen Ionisator, der im Vergleich zu einem herkömmlichen Ionisator 2-mal mehr Ionen abgibt**, wodurch jede Haarsträhne rundum gepflegt wird.

Kaltstufe



Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings.

Präzise Steuerung



Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen optimale Kontrolle für präzises Styling.

9 mm schmale Stylingdüse



Die 9-mm-Stylingdüse konzentriert den Luftstrom für ein präzises Styling eines bestimmten Bereichs. Der Aufsatz eignet sich hervorragend für die Verwendung während des Bürstens bei gleichzeitigem Trocknen und Stylen.

Volumendiffuser



Der Diffusor verteilt den Luftstrom auf das gesamte Haar, gibt ihm mehr Volumen und glättet das Haar. Setzen Sie den Diffusor mit seinen fein strukturierten Stiften nahe an den Haarwurzeln ein für mehr Volumen und perfekt definierte Locken.

Daten

Pflegetechnologien

ThermoProtect Einstellung

Ionisierungsfunktion: 2-mal mehr Ionen

Eigenschaften

Kaltstufe

Aufhängeöse

Heiz-/Geschwindigkeitsstufen: 6

Einklappbarer Griff: Nein

Technische Daten

Spannung: 220 V

Frequenz: 50 bis 60 Hz

Wattleistung: 2.200 W

Power: 2.200 W

Kabellänge: 2 m

Motor: AC

Trockengeschwindigkeit: bis zu 130 km/h

Farbe/Design: Schwarz und Violett

Aufsätze

Düse: 9 mm

Zubehör

Aufsätze: Volumendiffusor

Service

2 Jahre Garantie

Gewicht und Abmessungen

F-Box-Gewicht: 1,061 kg

Produktgewicht (ohne Verpackung): 0,728 kg

