

PHILIPS

Saç kurutma makinesi

DryCare Advanced

2300 W

ThermoProtect ayarı

Hacim difüzörü ile

İyonik Bakım



BHD290/00



Son derece parlak saçlar için 4 kat daha fazla iyon hacim difüzörü ve 11 mm şekillendirme başlığı

Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. Sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutmanızı sağlayan ThermoProtect teknolojisine ve İyonik Bakım özelliğine sahiptir.

Mükemmel şekilli saçlar

- Profesyonel 2300 W
- Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme
- Bukleli ve kabank modellere hacim ekler, kalınlığı en üst düzeye çıkarır
- Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol
- Hassas şekillendirme için ultra ince 11 mm daraltıcı başlık

Daha Sağlıklı Saçlar

- Mükemmel parlaklık için 4 kat daha güçlü iyonik bakım
- ThermoProtect sıcaklık ayarı

Kullanım kolaylığı

- Kolay asma halkası ile rahat saklama
- 1,8 m elektrik kablosu
- Performansı ve kaliteyi vurgulayan zarif, kadınsı tasarım
- Hızlı ve kolay temizleme için çıkarılabilir hava akış filtresi

Özellikler

2300 W



Bu 2300 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Bu yüksek performanslı güç ve hız, saçınızı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

Eşsiz Tasarım



Bu saç kurutma makinesinin tasarımı modern ve sofistikte bir yaklaşıma sahiptir. Yumuşak, pürüzsüz kıvrımlar ve uzatılmış çıkıntılar kadınsılığa vurgu yaparken yüksek kaliteli malzemeler ve kaplamalar ürünün üstün performansının kanıtıdır.

Ekstra iyonik bakım



İyonik bakım özelliğiyle saçlarınıza olağanüstü hacim kazandırın. Bu saç kurutma makinesi, diğer saç kurutma makinelerinden 4 kat daha fazla negatif yüklü iyon üretir. Sonuç olarak göz

alıcı parlaklıkta, elektriklenmeyen saçlara sahip olursunuz. Saçlarınızla göz doldurmaya hazır olun!

ThermoProtect sıcaklığı



ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşın ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

Hız ve sıcaklık ayarları



Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

Ultra ince, şekillendirici 11 mm başlık



Ultra ince daraltıcı başlığı, belirli bölgelerde hassas şekillendirme için saç akışını 11 mm'lik başlığıyla yoğunlaştırır. Düzeltme yapmak ya da stilinizi ayarlamak için idealdir.

Asimetrik hacim difüzörü



Başına doğru kıvrımlı olan hacim difüzörünün benzersiz asimetrik tasarımı, kullanımını kolaylaştırır ve sezgiselleştirir. Difüzör ayrıca saç boyunca hava akışını dağıtır, saç daha sağlıklı kurutur, hacmi artırır ve elektriklenmeyi azaltır. En iyi sonuçlar için başın üst kısmına ve saç diplerine yakın tutun ve difüzörün ince dokulu uçlarının hacmi artırmaya, kabanklık eklemesine ve bukleleri şekillendirmesine şahit olun.

Soğuk Hava Üfleme



Olmasız olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

1,8 m kablo



1,8 m uzunluğundaki güç kablosu sayesinde rahatça kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Teknik spesifikasyonlar

Gerilim: 220-240 volt
Frekans: 50-60 Hz
Watt gücü: 2300 W
Güç: 2300 W
Renk/kaplama: Zarif pembe

Muhafaza malzemesi: PC
Motor: DC Motor
Kordon uzunluğu: 1,8 m

Özellikler

Soğuk hava üfleme
İyon bakımı
Asma kancası

Difüzör: Asimetrik hacim difüzörü
Başlık/Kurutma Başlığı: Ultra ince,
şekillendirici 11 mm başlık
Ek parça sayısı: 2

Servis

2 yıl garanti

