

PHILIPS

Σεσουάρ

3000 Series

1600W

Εξάρτημα ThermoProtect

3 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας



BHD302/10

Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία με το εξάρτημα ThermoProtect

Το μοναδικά σχεδιασμένο εξάρτημα ThermoProtect συνδυάζει ζεστό και κρύο αέρα για καθημερινή φροντίδα με ισχυρό αποτέλεσμα.

Φροντίδα και προστασία

- Εξάρτημα ThermoProtect

Πανίσχυρο στέγνωμα

- Ισχύς στεγνώματος 1600W
- Ρύθμιση κρύου αέρα για να ολοκληρώνετε το χτένισμά σας

Εύκολη χρήση

- 3 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας
- Λεπτό στόμιο για διορθώσεις και τελειοποίηση του φορμαρίσματος

Χαρακτηριστικά

Ισχύς στεγνώματος 1600W



Αυτό το σεσουάρ 1600W παράγει το βέλτιστο επίπεδο ροής αέρα, για πανέμορφα αποτελέσματα κάθε μέρα.

Εξάρτημα ThermoProtect



Το μοναδικά σχεδιασμένο εξάρτημα ThermoProtect συνδυάζει ζεστό και κρύο αέρα για καθημερινή φροντίδα με ισχυρό αποτέλεσμα. Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 10°C, ενώ τα μαλλιά σας στεγνώνουν και πάλι γρήγορα.

3 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας



Αυτό το σεσουάρ διαθέτει 3 προεπιλεγμένους συνδυασμούς ταχύτητας/θερμότητας, για να πετυχαίνετε γρήγορα και εύκολα το τέλει στυλ.

Ρύθμιση κρύου αέρα

Η ρύθμιση κρύου αέρα παρέχει μια ριπή κρύου αέρα για να ολοκληρώνετε και να σταθεροποιείτε το χτένισμά σας.

Στόμιο φορμαρίσματος 14 χιλ.



Το λεπτό στόμιο εστιάζει τον αέρα με ακρίβεια, για γρήγορες διορθώσεις και τελειοποίηση μικρών λεπτομερειών στο χτένισμά σας.

Προδιαγραφές

Τεχνολογίες περιποίησης
ThermoProtect

Εξαρτήματα
Εξάρτημα ThermoProtect
Στόμιο: 14 χιλ.

Λειτουργίες
Ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας: 3
Ρυθμίσεις: Ρύθμιση κρύου αέρα
Γαντζάκι αποθήκευσης

Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς: 1600 W
Μοτέρ: DC
Τάση: 220-240 V
Μήκος καλωδίου: 1,8 ιγ

Σέρβις

2 χρόνια εγγύηση σε όλο τον κόσμο

