

PHILIPS

Sušilnik za lase

3000 Series

1600 W

Nastavek ThermoProtect

3 nastavitve za toploto in hitrost



BHD302/30



Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi z nastavkom ThermoProtect

Edinstveno zasnovan nastavek ThermoProtect učinkovito meša topel in hladen zrak za nego vsak dan.

Nega in zaščita

- Nastavek ThermoProtect

Učinkovito sušenje

- Moč sušenja 1600 W
- Nastavitev hladnega zraka za dokončanje pričeske

Enostavna uporaba

- 3 nastavitve za toploto in hitrost
- Izboljša volumen, gostoto, kodre in razkošno pričesko

Značilnosti

Moč sušenja 1600 W



Ta 1600 W sušilnik za lase ustvarja optimalni zračni tok za čudovito pričesko vsak dan.

Nastavek ThermoProtect



Edinstveno zasnovan nastavek ThermoProtect učinkovito meša topel in hladen zrak za nego vsak dan. Temperaturo zmanjša za 10°C, vendar še vedno hitro posuši lase.

3 nastavitve za toploto in hitrost



Sušilnik za lase ponuja 3 prednastavljene kombinacije toplote/hitrosti za hitro in enostavno oblikovanje popolne pričeske.

Nastavitev hladnega zraka



Nastavitev hladnega zraka zagotavlja sunek hladnega zraka za dokončanje in utrditev pričeske.

Razpršilnik za več volumna



Razpršilnik za več volumna zrak porazdeli po vseh laseh, kar poveča volumen in zmanjša naelektrenost med sušenjem. Za najboljše rezultate ga držite blizu temena in korenin, da fino teksturirani elementi razpršilnika izboljšajo volumen, gostoto, ustvarijo prožno pričesko in kodre.

Specifikacije

Negovalne tehnologije

ThermoProtect

Nastavki

Nastavek ThermoProtect

Razpršilnik za več volumna

Značilnosti

Nastavitve temperature/hitrosti: 3

Nastavitve: Nastavitev hladnega zraka

Kavelj za shranjevanje

Tehnične specifikacije

Moč: 1600 W

Motor: DC

Napetost: 220–240 V

Dolžina kabla: 1,8 m

Servis

2-letna mednarodna garancija

