

PHILIPS

Фен для волос

3000 Series

1600 Вт

Насадка ThermoProtect

3 режима температуры и скорости



BHD308/10



Мощная сушка волос при меньшей температуре с насадкой ThermoProtect

Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос.

Забота и защита

- Насадка ThermoProtect

Мощная сушка

- Мощность сушки 1600 Вт
- Режим холодного обдува для укладки волос

Легко использовать

- Складная ручка для удобного хранения
- 3 режима температуры и скорости
- Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

Особенности

Мощность сушки 1600 Вт



Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

Насадка ThermoProtect



Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 10 °C ниже.

Складная ручка



Компактный дизайн со складной ручкой позволяет легко упаковывать, хранить и переносить фен.

3 режима температуры и скорости




Этот фен имеет 3 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

Режим холодного обдува



Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

Насадка-концентратор 14 мм



Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

Характеристики

Технологии бережного воздействия

ThermoProtect: Да

Аксессуары

Насадка ThermoProtect: Да

Насадка-концентратор: 14 мм

Особенности

Складная ручка: Да

Режимы температуры/скорости: 3

Настройки: Режим холодного обдува

Петелька для подвешивания: Да

Технические характеристики

мощность в ваттах: 1600 Вт

Мотор: постоянный ток

напряжение: 220—240 В

Длина шнура: 1,8 м

Обслуживание

2 года гарантии во всех странах: Да

