

PHILIPS

Vysoušeč vlasů

3000 Series

2100 W

Nástavec ThermoProtect

Pokročilá ionizační péče

6 nastavení teploty a rychlosti



BHD350/10

Vysoký výkon i při nižší teplotě vysoušení s nástavcem ThermoProtect

Unikátně navržený nástavec ThermoProtect efektně mísí teplý a chladný vzduch, ideální pro každodenní péči.

Péče a ochrana

- Nástavec ThermoProtect
- Pokročilá ionizační péče pro lesklé vlasy bez zacuchávání

Výkonné vysoušení

- Výkonné vysoušení s výkonem 2100 W
- Nastavení chladného vzduchu pro dokončení účesu

Snadné použití

- Přesné ovládání se 6 nastaveními teploty a rychlosti
- Tenká hubice pro opravy a detailní úpravu účesu

Přednosti

Vysoušení s výkonem 2 100 W



Tento fén s výkonem 2 100 W vytváří silný proud vzduchu a přináší nádherné výsledky každý den.

Nástavec ThermoProtect




Unikátně navržený nástavec ThermoProtect efektně mísí teplý a chladný vzduch, ideální pro každodenní péči. Sníží teplotu o 15°C, a přesto vlasy vysuší rychle.

Pokročilá ionizační péče



Tento výkonný ionizační systém vytváří až 20 milionů iontů* na jedno vysoušení, a zvyšuje tak lesk vlasů. Můžete si tak vychutnat lesklé vlasy bez zacuchání.

6 nastav. tepl. a rychl. vysouš.



Snadno si vyberte kombinaci teploty a rychlosti, která nejlépe vyhovuje vašim vlasům a stylu. Šest různých nastavení zajišťuje přesné ovládání pro úpravu účesu na míru.

Nastavení chladného vzduchu



Nastavení chladného vzduchu poskytuje proud chladného vzduchu, který dokončí a fixuje váš účes.

14mm tvarovací nástavec



Tenká hubice přesně soustřeďuje vzduch a umožňuje rychlé úpravy a doladování drobných detailů účesu.

Specifikace

Technologie zajišťující péči

ThermoProtect: Ano

Ionizační péče: Ano

Nástavce

Nástavec ThermoProtect: Ano

Tvarovací koncovka: 14 mm

Funkce

Nastavení teploty/rychlosti: 6

Nastavení: Nastavení chladného vzduchu

Háček na zavěšení: Ano

Technické údaje

Výkon: 2100 W

Motor: stejnosměrný

Napětí: 220–240 V

Délka kabelu: 1,8 m

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

