

# PHILIPS

Sušilnik za lase

3000

2100 W

Nastavek ThermoProtect

Napredna nega z ioni

6 nastavitve za toploto in hitrost



BHD360/20



## Učinkovito sušenje pri nižji temperaturi z nastavkom ThermoProtect

Edinstveno zasnovan nastavek ThermoProtect učinkovito meša topel in hladen zrak za nego vsak dan.

### Nega in zaščita

- Nastavek ThermoProtect
- Napredna nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

### Učinkovito sušenje

- Učinkovito sušenje z močjo 2100 W
- Nastavitev hladnega zraka za dokončanje pričeske

### Enostavna uporaba

- Natančen nadzor s 6 nastavitvami za toploto in hitrost
- Tanek nastavek za hitro in natančno urejanje
- Izboljša volumen, gostoto, kodre in razkošno pričesko

# Značilnosti

## Moč sušenja 2100 W



Sušilnik za lase z močjo 2100 W ustvarja močan zračni tok za čudovito pričesko vsak dan.

## Nastavek ThermoProtect



Edinstveno zasnovan nastavek ThermoProtect učinkovito meša toplel in hladen zrak za nego vsak dan. Temperaturo zmanjša za 15 °C, vendar še vedno hitro posuši lase.

## Napredna nega z ioni



Ta zmogljiv ionski sistem ustvari do 20 milijonov ionov\* v enem ciklu sušenja, kar okrepi sijaj las. Tako lahko uživate v sijoči in gladki pričeski.

## 6 nastavitve za toploto in hitrost



Enostavno izberite kombinacije toplote in hitrosti, ki je najprimernejša za vaše lase in pričesko. Šest različnih nastavitve zagotavlja natančen nadzor za prilagojeno oblikovanje pričeske.

## Nastavek hladnega zraka



Nastavek hladnega zraka zagotavlja sune hladnega zraka za dokončanje in utrditev pričeske.

## 14 mm nastavek za oblikovanje



Tanek nastavek natančno usmerja zrak za hitro urejanje in izpopolnitev manjših podrobnosti pričeske.

## Razpršilnik za več volumna



Razpršilnik za več volumna zrak porazdeli po vseh laseh, kar poveča volumen in zmanjša naelektrjenost med sušenjem. Za najboljše rezultate ga držite blizu temena in korenin, da fino teksturirani elementi razpršilnika izboljšajo volumen, gostoto, ustvarijo prožno pričesko in kodre.

# Specifikacije

## Negovalne tehnologije

ThermoProtect  
Nega z ioni

## Nastavki

Nastavek ThermoProtect  
Nastavek: 14 mm  
Razpršilnik za več volumna

## Značilnosti

Nastavitve temperature/hitrosti: 6  
Nastavitve: Nastavitev hladnega zraka  
Kavelj za shranjevanje

## Tehnične specifikacije

Moč: 2100 W  
Motor: DC  
Napetost: 220–240 V  
Dolžina kabla: 1,8 m

## Servis

2-letna mednarodna garancija

