

PHILIPS

Vysoušeč vlasů

5000 Series

2300 W

Technologie ThermoShield

Minerální ionizace a 2x ionizační péče*

3 nast. teploty a 2 nast. rychlosti



BHD530/00



Rychlé vysoušení bez poškození teplem** s technologií ThermoShield

Díky aktivní regulaci teploty vzduchu ve vysoušeči na optimální úroveň poskytují technologie ThermoShield dokonalou ochranu před poškozením vlivem tepla.

Technologie ThermoShield

- Technologie ThermoShield pro dokonalou ochranu před vlivem tepla

Výkonné vysoušení

- O 20 %*** rychlejší vysoušení díky výkonnému proudu vzduchu 2 300 W
- Nastavení chladného vzduchu pro dokončení účesu

Péče a ochrana


- Díky výkonnému motoru dosahuje rychlost vzduchu až 110 km/h****
- Snižuje poškození způsobené UV zářením***** pro hladší vlasy
- 2x více ionizační péče* pro lesklé vlasy bez zacuchání

Krásně upravené vlasy

- Přesné ovládání se 6 nastaveními teploty a rychlosti
- Zúžená hubice pro finální a detailní úpravu účesu


Přednosti

Technologie ThermoShield



Senzor aktivně optimalizuje a reguluje teplotu vzduchu, a chrání tak vaše vlasy před poškozením** způsobeným vlivem nadměrné teploty. S technologií ThermoShield si užijete vysoušení bez stresu.

O 20 %*** rychlejší vysoušení




Díky příkonu 2 300 W zrychluje silnější proud vzduchu vysoušení o 20 %** a přitom vaše vlasy stále chrání.

Rychlost vzduchu 110 km/h****



Vysoce výkonný motor tohoto vysoušeče vlasů byl vyvinut pro profesionální trh. Rychlost vzduchu díky němu dosahuje až 110 km/h****, což zajišťuje rychlé vysoušení a působivou úpravu účesu.

Minerální ionizační péče



Minerální ionty snižují povrchové poškození****, které může být způsobeno UV zářením, a vlasy jsou díky tomu hladší a snadněji upravitelné.

2x více ioniz. péče*



Tento výkonný ionizační systém vytvoří během jednoho vysoušení až 40 milionů iontů*, čímž zvyšuje lesk vašich vlasů. Můžete si tak užívat lesklé vlasy bez zacuchání.

6 nastav. tepl. a rychl. vysouš.



Snadno si vyberte kombinaci teploty a rychlosti, která nejlépe vyhovuje vašim vlasům a stylu. Šest různých nastavení zajišťuje přesné ovládání pro úpravu účesu na míru.

Nastavení chladného vzduchu



Nastavení chladného vzduchu poskytuje proud chladného vzduchu, který dokončí a fixuje váš účes.

11mm tvarovací nástavec



Zúžená hubice přesně soustřeďuje vzduch a umožňuje rychlé úpravy a doladování drobných detailů účesu.

Specifikace

Pečující technologie

Technologie ThermoShield
Minerální ionizační péče
Ionizační technologie: 2x více iontů*

Nástavce

Tvarovací koncovka: 11 mm
Difuzér dodávající objem

Funkce

Nastavení teploty/rychlosti: 6
Proud chladného vzduchu
Háček na zavěšení

Technické údaje

Výkon: 2 300 W
Motor: DC
Napětí: 220–240 V
Délka kabelu: 1,8 m
Barva/povrch: Perletově broskvová

Servis

2letá celosvětová záruka

