

# PHILIPS

Brosse multi-styles

StyleCare

Plus de 10 styles en un seul produit

5 accessoires

Guide de coiffure

Technologie OneClick



BHH811/00



## Clipsez l'accessoire

Plus de 10 looks avec le guide de coiffure

Un style différent tous les jours ! Avec la nouvelle brosse multi-styles Philips et son guide de coiffure, créez plus de 10 styles différents, d'une coiffure chic, lisse ou bouclée, à un chignon et plus encore.

### Des résultats impeccables

- Lisseur de 80 mm pour des cheveux soyeux
- Boucleur de 25 mm pour des boucles larges ou serrées
- Un guide de coiffure et 3 accessoires pour cheveux pratiques pour plus de 10 styles
- Température élevée pour des résultats professionnels parfaits

### Facile d'utilisation

- Technologie OneClick pour changer rapidement et facilement d'accessoire
- Chauffe rapide, prêt en 60 secondes
- Pointe froide pour une manipulation facilitée et sécurisée
- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

### Des cheveux préservés

- Revêtement en céramique pour protéger vos cheveux

## Points forts

### Fer lisseur pour des cheveux soyeux



Plaques lissantes de 80 mm pour un résultat impeccable.

### Fer boucleur pour des boucles fabuleuses




Boucleur de 25 mm pour des boucles larges ou serrées parfaites.

### 3 accessoires pour cheveux amovibles



Un guide de coiffure inclus pour créer plus de 10 styles différents, 2 élastiques pratiques et un hair loop pour varier les styles.

### Technologie OneClick Release



Changer d'embout n'a jamais été aussi simple et rapide grâce à la technologie OneClick de la brosse multi-styles. Il vous suffit de le clipser pour le fixer et d'appuyer sur le bouton en tenant la pointe froide pour le retirer.

### Température jusqu'à 210 °C



Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.

### Temps de chauffe rapide



L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à l'emploi en 60 secondes.

### Doux avec vos cheveux



Le revêtement en céramique permet une distribution uniforme de la chaleur et protège les cheveux, qui sont alors plus doux et brillants.

### Pointe froide




La pointe du boucleur est composée d'un matériau spécial, isolant thermique, qui limite sa température et vous permet de manipuler le lisseur tout en tenant la pointe, pour plus de facilité.

### Cordon de 1,8 m



Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.

### Cordon rotatif



Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même pour une maniabilité optimale.

# Caractéristiques

## Accessoires

Boucleur  
Lisseur

## Accessoires

Guide de coiffure: 10 styles faciles à recréer  
Élastique: 2  
Hair loop

## Caractéristiques

Revêtement des pièces chauffées: Céramique  
Diamètre du fer: 25 millimètre  
Taille du lisseur: 30 x 80 mm  
Pointe froide  
Cordon rotatif  
Anneau de suspension  
Technologie OneClick Release

## Spécificités techniques

Température de coiffage: Jusqu'à 210 °C  
Élément chauffant: PTC  
Temps de chauffe: 60 s.  
Longueur du câble: 1,8 m  
Taille des plaques: Boucleur 90 mm  
Tension: 110 - 240 V

## Entretien

Deux ans de garantie internationale

