

PHILIPS

Multi-Styler

StyleCare

10+ stiler i en boks

Fem ekstrastyr og tilbehør

Styleguide

OneClick-teknologi



BHH811/00



Klikk på stilen din

10+ frisyrrer med stilguide

Få en ny stil hver dag! Fra helt perfekt lagt, rettet, krøller, oppsatt hår og mye annet – lag mer enn 10 stiler med Philips Multi-Styler med stilguide.

Vakkert frisert hår

- 80 mm rettetang for glatt hår
- 25 mm krølltangsylder for stramme eller løse krøller
- Stilguide og tre nyttige hårtilbehør for 10+ frisyrrer
- Profesjonell høy temperatur for perfekte resultater

Enkel i bruk

- OneClick-teknologi for raskt og enkelt bytte av ekstrastyr
- Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder
- Kald tupp for enklere og tryggere bruk
- 1,8 m strømledning
- Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot

Pleie til håret

- Beskyttende keramisk belegg



asimpleswitch.com

Høydepunkter

Retttang for glatt hår



80 mm retteplater for perfekt og glatt resultat.

Krølltang for nydelige krøller




25 mm krølltangsyliner for perfekte stramme eller løse krøller.

Tre allsidige hårtilbehør



En stilguide til å lage 10+ frisyre følger med, to strikker gjør det enkelt å lage frisyre, og en hårlasso kan brukes til å eksperimentere med frisyre.

OneClick-utløserteknologi



Det har aldri vært enklere å bytte ekstrautstyr med Multi-stylerens OneClick-design. Bare trykk inn og hold knappen mens du holder i den kalde tuppen, for å løse ut.

Temperatur opptil 210 °C



Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv den perfekte frisyren du ønsker deg.

Rask oppvarmingstid



Styleren har rask oppvarmingstid og er klar til bruk på 60 sekunder.

Skånsom mot håret



Beskyttende keramisk belegg sørger for jevn varmedistribusjon og mindre skade på håret, slik at du får skinnende og mykt hår.

Kald tupp




Tuppen på styleren er laget av et spesielt varmeisolerende materiale for å holde den kald. Du kan trygt holde i den mens du styler, noe som gir optimal brukervennlighet.

1,8 m ledning



Enkel å bruke med den 1,8 m lange nettleddningen.

Roterbar ledning



Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer ledningen for å forhindre ledningsrot.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Hvordan? De tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet, emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og kassering og livstidspålitelighet.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Krølltang
Rettetang

Tilbehør

Styleguide: med 10 frisyre som er enkle å lage
Hårstrikk: 2
Stor hårlasso

Funksjoner

Belegg på oppvarmede deler: Keramikk
Trommeldiameter: 25 millimeter
Størrelse, rettetang: 30 x 80 mm
Kald tupp
Roterbar ledning
Oppbevaringskrok
OneClick-utløserteknologi

Tekniske spesifikasjoner

Friseringstemperatur: Opptil 210 °C
Varmeelementtype: PTC
Oppvarmingstid: 60 sek
Kabellengde: 1,8 m
Platestørrelse: Krølltang 90 mm
Spenning: 110–240 V

Service

To års verdensomspennende garanti

