

# PHILIPS

## Multi-Styler

### StyleCare

Fler än tio frisyrer i en låda

Fem tillbehör

Stilguide

OneClick-teknik



BHH811/00



## Klicka på din stil

### 10+-frisyrer med stilguide

Gör en helt ny frisyr varje dag! Från hår som är perfekt friserat, rakt, lockigt eller med mycket volym till håruppsättningar. Använd den nya Philips Multi-Styler och stilguiden för att skapa mer än 10 frisyrer.

#### Vackert stylat hår

- 80 mm plattång som ger snygga resultat
- 25 mm kolv som används för att skapa fasta eller lösa lockar
- Stilguide och tre användbara hårtillbehör för fler än tio frisyrer
- Professionell hög temperatur för perfekta resultat

#### Lättanvänd

- Med OneClick-teknik blir det snabbt och enkelt att byta tillbehör
- Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder
- Kall spets ger enklare och säkrare användning
- 1,8 m sladd
- Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar

#### Bra hårvård

- Skyddande keramisk beläggning



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Funktioner

## Plattång som ger eleganta resultat



80 mm plattångsplattor som ger perfekta och eleganta resultat.

## Locktång som ger fantastiska lockar




25 mm kolv som är perfekt för att skapa fasta eller lösa lockar.

## Tre flexibla hårtillbehör



Med stilguide för att skapa fler än tio frisyren, två gummiband för enkel hårstyling och en hårögla för stilexperiment.

## OneClick release-teknik




Tack vare Multi-stylems OneClick-design har det aldrig gått snabbare eller varit enklare att byta tillbehör. Tryck helt enkelt på knappen med du håller den kalla spetsen och ta loss tillbehöret.

## Temperatur på upp till 210 °C



Tack vare den här höga temperaturen kan du forma ditt hår och få den där perfekta frisyren du så gärna vill ha.

## Snabb uppvärmning



Den här stylern har snabb uppvärmning och är klar att användas inom 60 sekunder

## Skonsam mot håret



En skyddande keramisk beläggning fördelar värmen jämnt, orsakar mindre slitage och ger glänsande och mjukt hår.

## Kall topp



Stylerns spets är tillverkad av ett särskilt värmeisolerande material så att den inte blir varm. Du kan hålla i den när du lockar håret utan att riskera att bränna dig för att göra hanteringen enklare.

## 1,8 m lång sladd



Praktisk att använda tack vare den 1,8 m långa strömsladden.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips gröna områden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

# Specifikationer

## Tillbehör

Locktång  
Plattång

## Tillbehör

Stilguide: med tio frisyrrer som är enkla att skapa  
Elastiskt band: 2  
Hårslinga

## Funktioner

Beläggning på uppvärmda delar: Keramisk  
Cylinder, diameter: 25 mm  
Plattångsstorlek: 30 x 80 mm  
Kall topp  
Roterbart sladdfäste  
Förvaringskrok  
OneClick release-teknik

## Tekniska specifikationer

Stylingtemperatur: Upp till 210 °C  
Värmetyp: PTC  
Uppvärmningstid: 60 sek  
Kabellängd: 1,8 m  
Plattstorlek: Locktång 90 mm  
Spänning: 110-240 V

## Service

2 års världsomfattande garanti

