

Brosse multi-styles

- Plus de 10 styles en un seul produit
- 5 accessoires
- Guide de coiffure
- Technologie OneClick

BHH811/00



Clipsez l'accessoire

Plus de 10 looks avec le guide de coiffure

Un style différent tous les jours ! Avec la nouvelle brosse multi-styles Philips et son guide de coiffure, créez plus de 10 styles différents, d'une coiffure chic, lisse ou bouclée, à un chignon et plus encore.

Avantages

Des résultats impeccables

- Lisseur de 80 mm pour des cheveux soyeux
- Boucleur de 25 mm pour des boucles larges ou serrées
- Un guide de coiffure et 3 accessoires pour cheveux pratiques pour plus de 10 styles
- Température élevée pour des résultats professionnels parfaits

Facile d'utilisation

- Technologie OneClick pour changer rapidement et facilement d'accessoire

- Chauffe rapide, prêt en 60 secondes
- Pointe froide pour une manipulation facilitée et sécurisée
- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Des cheveux préservés

- Revêtement en céramique pour protéger vos cheveux

PHILIPS

Fonctions

Fer lisseur pour des cheveux soyeux



Plaques lissantes de 80 mm pour un résultat impeccable.

Fer boucleur pour des boucles fabuleuses




Boucleur de 25 mm pour des boucles larges ou serrées parfaites.

3 accessoires pour cheveux amovibles



Un guide de coiffure inclus pour créer plus de 10 styles différents, 2 élastiques pratiques et un hair loop pour varier les styles.

Technologie OneClick Release



Changer d'embout n'a jamais été aussi simple et rapide grâce à la technologie OneClick de la brosse multi-styles. Il vous suffit de le clipser pour le fixer et d'appuyer sur le bouton en tenant la pointe froide pour le retirer.

Température jusqu'à 210 °C



Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.

Temps de chauffe rapide



L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à l'emploi en 60 secondes.

Doux avec vos cheveux



Le revêtement en céramique permet une distribution uniforme de la chaleur et protège les cheveux, qui sont alors plus doux et brillants.

Pointe froide



La pointe du boucleur est composée d'un matériau spécial, isolant thermique, qui limite sa température et vous permet de manipuler le lisseur tout en tenant la pointe, pour plus de facilité.

Cordon de 1,8 m



Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.

Cordon rotatif



Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même pour une maniabilité optimale.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Accessoires

Boucleur	Oui
Lisseur	Oui

Accessoires

Guide de coiffure	10 styles faciles à recréer
-------------------	-----------------------------

StyleCare

Élastique 2
Hair loop Oui

Caractéristiques

Revêtement des pièces chauffées Céramique
Diamètre du fer 25 millimètre
Taille du lisseur 30 x 80 mm
Pointe froide Oui
Cordon rotatif Oui
Anneau de suspension Oui
Technologie OneClick Release Oui

Spécificités techniques

Température de coiffage Jusqu'à 210 °C
Élément chauffant PTC
Temps de chauffe 60 s.
Longueur du câble 1,8 m
Taille des plaques Boucleur 90 mm
Tension 110 - 240 V

Entretien

Deux ans de garantie internationale Oui

Dimensions de l'emballage

Hauteur 24,00 cm
Largeur 9,00 cm
Profondeur 12,20 cm
Poids net 0,56 kg
Poids brut 0,68 kg
EAN 08710103814436
Nombre de produits inclus 1
Pays d'origine CN
Code du système harmonisé 851632

Carton externe

Longueur 28,60 cm
Largeur 25,80 cm
Hauteur 25,80 cm
Poids brut 4,38 kg
EAN 18710103814433
Nombre d'emballages 6



Les données sont sujettes à changement
2019, mai 24

Version: 2.2.1
EAN: 08710103814436

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com