

PHILIPS

Moldeador multiestilo
para volumen

Multi-styler

Todo en uno

Con exclusivo brazo giratorio



BHH814/00



Glamour y volumen sencillo

El primer moldeador multiestilo con exclusivo brazo giratorio

Transforma tu estilo con nuestro primer modelador multifunción con brazo giratorio. Apariencia versátil: volumen, recto, rizos y formas; puedes crear todo fácilmente. Simplemente gira el exclusivo brazo giratorio para obtener el estilo deseado.

4 estilos

- Volumen, liso, rizos y formas con solo girar la punta

Volumen desde las raíces

- Innovadora forma semicurva con cerdas protectoras

Cuidado para tu cabello

- Cuidado iónico y cerámica con turmalina
- Ajuste digital de la temperatura que se adapta a tu tipo de pelo

Fácil de usar

- Tapa protectora para fácil almacenamiento

Destacados

Fácil transformación del estilo




El glamour se ha vuelto más sencillo y sin complicaciones. Se trata de peinados fáciles y rápidos en lugar de complejos arreglos. Con el moldeador multiestilo para volumen de Philips podrás transformar fácilmente tu aspecto, liso, rizado o con formas, con apenas un pequeño giro. Nunca fue más fácil verse fabulosa.

Volumen desde las raíces




La innovadora forma semicurva del moldeador multiestilo con cerdas protectoras hace posible colocarlo de manera segura cerca del cuero cabelludo para crear volumen visible desde las raíces. Simplemente ubica el cabello en la superficie semicurva y mantén en posición durante varios segundos. No importa qué estilo buscas, liso o rizado, tu cabello ya tendrá mayor volumen desde las raíces.

Brillo y condición



El moldeador multiestilo para volumen de Philips está recubierto con cerámica con turmalina para reducir la estática y garantizar un deslizamiento suave durante el peinado. El acondicionamiento ionizado reduce aún más el frizz y te ofrece más brillo para que disfrutes de resultados hermosos y suaves.

Ajuste digital de la temperatura



Los ajustes de temperatura digitales desde 150 °C hasta 200 °C hacen posible elegir la temperatura adecuada para tu tipo de cabello. La temperatura máxima de 200 °C garantiza resultados perfectos, incluso en cabellos gruesos, y minimiza el daño.

Tapa protectora

La tapa protectora resistente al calor puede colocarse fácilmente en el moldeador multiestilo para volumen inmediatamente después de usarlo, para un almacenamiento cómodo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 2,0 m

Voltaje: Universal V

Tiempo de calentamiento: 45 s

Diámetro del tubo para rizar: 32 mm

Pantalla LCD: De 150 a 200 °C

Funciones

Cable giratorio: Y

Accesorios

Tapa protectora: Y

