

PHILIPS

Мультистайлер

StyleCare

Один прибор — более 15 образов

15 насадок и аксессуаров

Гид по стилю

Технология OneClick



ВНН822/00



Еще больше возможностей на любой случай

15 насадок и гид по стилю для создания различных образов

Каждый день новый образ! Гладкие, прямые, объемные и волнистые волосы, а также высокие прически и многое другое. Создавайте более 15 образов с помощью гида по стилю и нового мультистайлера Philips.

Неотразимая укладка

- Выпрямитель 80 мм для создания превосходного образа
- Корпус 25 мм для создания упругих или свободных локонов
- Термошпатель 32 мм для роскошного объема
- Гид по стилю и 11 удобных аксессуаров для создания 15 и более образов

Удобство использования

- Технология OneClick для быстрой и простой смены насадок
- Температурные режимы в диапазоне от 160 °C до 210 °C
- Быстрый нагрев, готовность к использованию через 45 секунд
- Светодиодный индикатор для укладки при оптимальной температуре
- Функция автоотключения для безопасного использования
- Сетевой шнур 1,8 м
- Шарнир предотвращает спутывание шнура

Бережный уход за волосами

- Защитное керамическое покрытие

Особенности

Выпрямитель для создания превосходного образа



Выпрямляющие пластины 80 мм для создания идеально гладких волос.

Щипцы для завивки, позволяющие создать восхитительные локоны



Корпус 25 мм для создания идеальных упругих или свободных локонов.

Термощетка для роскошного объема



Для создания впечатляющей объемной укладки просто расчешите волосы.

11 многофункциональных аксессуаров для укладки



Гид по стилю и аксессуары для создания 15 и более образов. В набор для укладки входят 2 резинки для волос, 4 маленькие резинки, заколка, 4 невидимки,

гребень и 2 заколки-спирали, которые позволяют создавать разные образы. С помощью петли для волос, петли-стайлера, заколки, зажима для волос и бокового гребня вы сможете экспериментировать, получая в результате восхитительные укладки!

Технология фиксации насадок OneClick




Никогда еще насадки мультистайлера нельзя было менять так быстро и просто, как с технологией OneClick. Чтобы снять или установить насадку, просто нажмите кнопку, удерживая насадку за термоизолированный наконечник.

2 температурных режима



2 температурных режима для идеального результата. Профессиональные высокотемпературные режимы позволяют выпрямлять волосы и создавать стойкую укладку с заботой о волосах.

Быстрый нагрев



Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 45 секунд после включения.

Индикатор готовности к укладке



Индикатор готовности к работе показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры. Когда прибор готов к работе, белый светодиодный индикатор перестает мигать и загорается ровным светом.

Бережный уход



Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

Автоотключение



Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 60 минут.

Характеристики

Аксессуары

Щипцы для завивки: Да
Выпрямитель: Да
Термощетка: Да

Аксессуары

Гид по стилю: для создания более 15 образов
Резинка: 2
Петля для волос: Да
Заколки-зажимы: Да
Шпильки: 4
Зажим для волос: Да
Маленькие резинки: 4
Заколки-спирали: 2
Гребень: Да
Заколка: Да

Петля-стайлер:

Да
Боковой гребень: Да

Особенности

Покрытие нагревательных элементов: Керамика
Диаметр корпуса: Щипцы для завивки: 25 миллиметра
Диаметр корпуса: Термощетка: 32 мм
Размер выпрямителя для волос: 30 x 80 мм
Термоизолированный наконечник: Да
Шнур на шарнире: Да
Петелька для хранения прибора: Да
Да
Технология фиксации насадок OneClick: Да

Технические характеристики

Температурные настройки: 2
Температура укладки: 180°C – 210°C
Тип нагревателя: РТС
Время разогрева: 45 секунд
Длина кабеля: 1,8 м
Размер пластин: Щипцы для завивки: 90 мм,
Термощетка: 90 мм
напряжение: 110-240 В

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

