

# PHILIPS

Brosse lissante  
chauffante

StyleCare Essential

Zone de brossage ultra-large

Technologie ThermoProtect

Revêtement en céramique  
tourmaline



BHH880/00



## Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes\* Des cheveux soyeux, brillants et sans frisottis

Obtenez des cheveux naturellement lisses et brillants en seulement 5 minutes. Notre technologie ThermoProtect et la conception des brins fonctionnent de concert pour des cheveux en bonne santé et sans frisottis.

### Soin et protection

- Revêtement en céramique tourmaline
- Technologie ThermoProtect
- 2 réglages de température selon votre type de cheveux
- Design avec 3 types de brins

### Facile d'utilisation


- Brosse plate large
- Temps de chauffe rapide
- Témoin prêt-à-l'emploi
- Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale
- Cordon rotatif



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)


# Points forts

## Revêtement en céramique tourmaline



Revêtement en céramique tourmaline pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis.

## Technologie ThermoProtect




La technologie ThermoProtect maintient une température constante à travers la brosse afin d'éviter la surchauffe pour des cheveux protégés et en bonne santé.

## 2 réglages de température



Deux réglages de température (170 °C et 200 °C) en fonction de votre type de cheveux.

## Design avec 3 types de brins



Le design avec 3 types de brins démêle et lisse vos cheveux en douceur tout en protégeant votre cuir chevelu de la chaleur.

## Brosse plate



Le design plat et large de la brosse permet de lisser plus de cheveux en un seul passage.

## Temps de chauffe rapide



Prêt à l'emploi en 50 secondes.

## Témoin prêt-à-l'emploi



Le voyant LED vous indique lorsque la brosse est prête à être utilisée.

## Cordon de 1,8 m



Cordon de 1,8 m.

## Cordon rotatif



Cordon rotatif pour une utilisation confortable.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## Technologies de soin

Revêtement en céramique tourmaline  
Thermoprotect

## Caractéristiques

Réglages de température: 2 réglages, 170 °C  
et 200 °C

Forme de brosse: Plate

Zone de brossage (mm): 116 (L) x 60 (l)

Nombre de brins chauffés: 111

Arrêt automatique: au bout de 60 min

## Facile d'utilisation

Anneau de suspension

Cordon rotatif

## Spécificités techniques

Taille du produit (mm): 350 (L) x 75 (l) x 48 (P)

Nombre total de brins: 247

Élément chauffant: PTC

LED: Couleur blanche

Longueur du cordon: 1,8 m

Tension: Universel volt

## Entretien

Deux ans de garantie

