

PHILIPS

Isıtmalı düzleştirme fırçası

StyleCare Essential

Ekstra geniş fırça alanı

ThermoProtect teknolojisi

Turmalin seramik kaplama



BHH880/00



5 dakikada doğal düzlükte saçlar*

Pürüzsüz, parlak, elektriklenmeyen saçlar

Yalnızca 5 dakika içerisinde doğal düzlükte, harika parlaklıkta saçlara sahip olun. ThermoProtect teknolojimiz ve fırça ucu tasarımı sayesinde saçlarınız sağlıklı görünür ve elektriklenmez.

Bakım yapın ve koruyun

- Turmalin seramik kaplama
- ThermoProtect teknolojisi
- Saç tipinize uyması için 2 sıcaklık ayarı
- Üçlü fırça ucu tasarımı

Kullanım kolaylığı


- Büyük ve palet şeklindeki fırça
- Kısa sürede ısınma
- Kullanıma hazır gösterge ışığı
- Maksimum esneklik için 1,8 m kablo
- Dönebilen kablo



asimpleswitch.com

Özellikler


Turmalin seramik kaplama



Turmaline ceramic

Parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlar için turmalin seramik kaplama.

ThermoProtect teknolojisi



TP

ThermoProtect teknolojisi fırçanın tamamında sürekli sıcaklığı koruyup aşırı ısınmayı önleyerek saçlarınızın korunmasını ve sağlıklı görünmesini sağlar.


2 sıcaklık ayarı



1-2

Saç tipinize en iyi şekilde uyması için iki sıcaklık ayarı (170°C ve 200°C).

Üçlü fırça ucu tasarımı



3

Üçlü fırça ucu tasarımı, başınızı ısıdan korurken saçınızı nazikçe açar ve düzleştirir.


Palet şekilli fırça



60 mm

Tek seferde daha fazla saç düzleştirmek için palet şekilli fırça tasarımı.

Kısa sürede ısınma



50 sec

50 saniyede kullanıma hazır.


Kullanıma hazır gösterge ışığı



LED ışığı

LED ışığı, fırçanın kullanıma hazır olduğunu bildirir.

1,8 m kablo



1,8 m

1,8 m kablo.

Dönebilen kablo



180°

Konforlu kullanım için döner kablo.



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırılık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Bakım teknolojileri

Turmalin seramik kaplama
ThermoProtect

Özellikler

Sıcaklık Ayarları: 2 ayar, 170°C ve 200°C
Fırça şekli: Palet
Fırçalama alanı (mm): 116 (U) x 60 (G)
Isıtılmış fırça ucu sayısı: 111
Otomatik kapanma: 60 dakika sonra

Kullanım kolaylığı

Asma halkası
Dönebilen kablo

Teknik spesifikasyonlar

Ürün boyutu (mm): 350 (U) X 23 (G) X 48 (D)
Fırça uçlarının toplam sayısı: 247
Isıtıcı tipi: PTC

LED ışıklı gösterge: Beyaz renk
Kordon uzunluğu: 1,8 m
Gerilim: Evrensel volt

Servis

2 yıl garanti

