

Brosse lissante chauffante

- Zone de brossage ultra-large
- Technologie ThermoProtect
- Revêtement en céramique tourmaline

BHH880/00



Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*

Des cheveux soyeux, brillants et sans frisottis

Obtenez des cheveux naturellement lisses et brillants en seulement 5 minutes. Notre technologie ThermoProtect et la conception des brins fonctionnent de concert pour des cheveux en bonne santé et sans frisottis.

Avantages

Soin et protection

- Revêtement en céramique tourmaline
- Technologie ThermoProtect
- 2 réglages de température selon votre type de cheveux
- Design avec 3 types de brins


Facile d'utilisation

- Brosse plate large
- Temps de chauffe rapide
- Témoin prêt-à-l'emploi
- Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale
- Cordon rotatif

PHILIPS


Fonctions

Revêtement en céramique tourmaline



Revêtement en céramique tourmaline pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis.

Technologie ThermoProtect



La technologie ThermoProtect maintient une température constante à travers la brosse afin d'éviter la surchauffe pour des cheveux protégés et en bonne santé.

2 réglages de température



Deux réglages de température (170 °C et 200 °C) en fonction de votre type de cheveux.

Design avec 3 types de brins




Le design avec 3 types de brins démêle et lisse vos cheveux en douceur tout en protégeant votre cuir chevelu de la chaleur.

Brosse plate



Le design plat et large de la brosse permet de lisser plus de cheveux en un seul passage.

Temps de chauffe rapide




Prêt à l'emploi en 50 secondes.

Témoin prêt-à-l'emploi



Le voyant LED vous indique lorsque la brosse est prête à être utilisée.

Cordon de 1,8 m



Cordon de 1,8 m.

Cordon rotatif



Cordon rotatif pour une utilisation confortable.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Technologies de soin

Revêtement en céramique tourmaline	Oui
Thermoprotect	Oui

Tension Universel volt

Entretien

Deux ans de garantie Oui

Caractéristiques

Réglages de température	2 réglages 170 °C et 200 °C
Forme de brosse	Plate
Zone de brossage (mm)	116 (L) x 60 (l)
Nombre de brins chauffés	111
Arrêt automatique	au bout de 60 min

Dimensions de l'emballage

Hauteur	32,00 cm
Largeur	12,00 cm
Profondeur	6,00 cm
Poids net	0,50 kg
Poids brut	0,63 kg
EAN	08710103857983
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	851632

Facile d'utilisation

Anneau de suspension	Oui
Cordon rotatif	Oui

Carton externe

Longueur	36,90 cm
Largeur	25,90 cm
Hauteur	18,20 cm
Poids brut	4,04 kg
EAN	18710103857980
Nombre d'emballages	6

Spécificités techniques

Taille du produit (mm)	350 (L) x 75 (l) x 48 (P)
Nombre total de brins	247
Élément chauffant LED	PTC
Longueur du cordon	Couleur blanche 1,8 m

* Mesuré sur 33 femmes aux cheveux mi-longs. Test réalisé en Chine.



Les données sont sujettes à changement
2018, octobre 28

Version: 3.0.1
EAN: 08710103857983

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com