

Lisseur ThermoProtect

- Technologie ThermoProtect
- Plaques infusées de kératine
- 2 réglages de température

BHS375/00



Des cheveux lisses, brillants et en bonne santé

Spécialement conçu pour une mise en forme simple et rapide, grâce aux longues plaques infusées de kératine et aux 2 réglages de température. Préservez vos cheveux grâce à la technologie ThermoProtect anti-surchauffe.

Avantages

Des résultats impeccables

- Plage de température jusqu'à 220 °C

Des cheveux préservés

- Technologie ThermoProtect
- Plaques en céramique kératine pour un résultat brillant et plus de glisse


Facile d'utilisation

- 2 réglages de température
- Plaques longues de 100 mm pour un lissage facile et rapide
- Chauffe rapide, prêt à l'emploi en 60 secondes
- Fonction de verrouillage pour un rangement simple et sécurisé
- Tension universelle pour une utilisation dans le monde entier

PHILIPS

Fonctions

Technologie ThermoProtect




La technologie ThermoProtect maintient une température constante sur les plaques afin d'éviter la surchauffe et ainsi protéger vos cheveux.

Plaques en céramique kératine



Les plaques en céramique imprégnées de kératine glissent en douceur sur vos cheveux, pour une mise en forme rapide et facile.

Gamme de température



Plage de température jusqu'à 220 °C pour obtenir des résultats durables tout en préservant vos cheveux.

2 réglages de température




2 réglages de température. Une température basse pour les retouches de dernière minute et une mise en forme tout en douceur. Une température plus élevée pour des résultats durables.

Plaques longues de 100 mm




Les plaques longues de 100 mm permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat parfaitement lisse plus facilement et plus rapidement.

Temps de chauffe rapide



Le lisseur chauffe très rapidement : il est prêt à l'emploi en 60 secondes.

Fonction de verrouillage



Vous pouvez verrouiller les plaques ensemble, pour un rangement simple et sécurisé.

Tension universelle



Compatible 110-240 V. Peut être utilisé partout dans le monde.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Spécificités techniques

Température de coiffage	180 °C / 220 °C
Type de commande de la température	Interrupteur
Plaques longues	28 x 100 mm
Temps de chauffe	60 s
Tension	110-240 volt
Longueur du cordon	1,8 m

Caractéristiques

Plaques de matière	Plaques en céramique infusées de kératine
--------------------	---

Anneau de suspension	Oui
Cordon rotatif	Oui
Verrouillage des plaques	Oui

Entretien

Deux ans de garantie internationale	Oui
-------------------------------------	-----



Les données sont sujettes
à changement
2019, janvier 26

Version: 3.1.1
EAN: 08710103888383

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com