

ThermoProtect-rettetang

- ThermoProtect-teknologi
- Ionisk pleie for glansfullt hår
- Keratin-belagte plater
- Seks LED-temperaturinnstillinger

BHS378/00



Glatt og glansfullt hår med ionisk pleie og kontroll

Spesialdesignet for rask og enkel styling med lange keratinplater og seks LED-temperaturinnstillinger. Ta vare på håret ditt med ThermoProtect-teknologi som forhindrer overoppheting, og ioner som gjør håret ditt glansfullt og livlig.

Fordeler

Vakkert frisert hår

- Ionisk pleie for glansfullt, krusfritt hår
- Temperaturområde mellom 160 °C og 230 °C

Pleie til håret

- ThermoProtect-teknologi
- Keratin-belagte keramiske plater for god glid og skinnende hår


Enkel i bruk

- Seks LED-temperaturinnstillinger gir deg nøyaktig kontroll
- 100 mm lange plater for rask og enkel retting
- Kort oppvarmingstid, klar til bruk på 30 sekunder
- Slår seg automatisk av for sikker bruk
- Tastelåsfunksjon for sikker og enkel oppbevaring
- Universell spenning for bruk over hele verden

PHILIPS


Funksjoner

ThermoProtect-teknologi



ThermoProtect-teknologi fordeler varmen jevnt langs platene, noe som beskytter håret da det forhindrer overoppheting.

Ionisk pleie




Ladete negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med livfull glans.

Keratin-belagte keramiske plater



Keratin-belagte keramiske plater glir lett gjennom håret, for en rask og enkel styling.

Temperaturområde




Velg temperatur mellom 160 °C og 230 °C for å få et langvarig resultat med mindre skade på håret.

Seks LED-temperaturinnstillinger




Justerbare innstillinger mellom 160 °C og 230 °C med en tydelig LED-indikator som gir nøyaktig kontroll. Lave temperaturer for en siste oppfriskning og skånsom styling. Høyere temperaturer for et langvarig resultat. Nøyaktig styling som beskytter håret.

100 mm lange plater



De lengre 100 mm-platene gjør at du får bedre kontakt med håret og oppnår et perfekt retteresultat enklere og på kortere tid.

Rask oppvarmingstid



Rettetangen har kort oppvarmingstid og er klar til bruk på 30 sekunder.

Slår seg automatisk av



Friseringsapparatet har en automatisk avslåingsfunksjon for sikker bruk. Den slår seg automatisk av etter 60 minutter.

Tastelåsfunksjon



Platene kan låses sammen for sikker og enkel oppbevaring.

Universell spenning

Kompatibel med 110–240 volt. Kan brukes hvor enn du reiser hele i verden.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tekniske spesifikasjoner

Friseringstemperatur	160 °C–230 °C
Type temperaturkontroll	Skyvekontroll med LED-indikator
Lange plater	28 x 100 mm
Oppvarmingstid	30 sek
Spenning	110-240 V
Ledningslengde	1,8 m

Oppbevaringskrok	Ja
Roterbar ledning	Ja
Platelås	Ja
Lampe som lyser når den er klar til bruk	Ja

Service

To års verdensomspennende garanti	Ja
-----------------------------------	----

Funksjoner

Materiale, plater	Keratin-belagte keramiske plater
-------------------	----------------------------------



data kan endres
2019, Mai 24

Version: 3.1.1
EAN: 08710103888475

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com