

# PHILIPS

## Ισιωτικό

### StraightCare

10 ψηφιακές ρυθμίσεις

προσαρμοσμένο για κάθε τύπο μαλλιών



BHS674/00



## Δώστε λάμψη στα μαλλιά σας με προηγμένα προϊόντα περιποίησης

Αποκτήστε εύκολα απόλυτα ίσια μαλλιά με την νέα ισιωτική συσκευή. Το σύστημα ιονισμού και οι πλάκες με κεραμική επίστρωση προστατεύουν τα μαλλιά, εξασφαλίζοντας λαμπερό αποτέλεσμα χωρίς φριζάρισμα. Η υψηλή θερμοκρασία 220°C επιτρέπει τη δημιουργία όμορφων αποτελεσμάτων με μία κίνηση!

#### Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

- Περισσότερη φροντίδα με σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα
- Κεραμική επίστρωση για απαλή ολίσθηση και αποφυγή της φθοράς

#### Τελειότητα με μία κίνηση

- Εξαιρετικά μακριές πλάκες (105 χιλ.) για γρήγορο και εύκολο ίσιωμα
- 10 ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας για απόλυτο έλεγχο

#### Ευκολία στη χρήση

- Αντιθερμική άκρη για να δημιουργείτε εύκολα μπούκλες και κυματισμούς
- Γρήγορη προθέρμανση: έτοιμο για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα
- Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.
- Αυτόματη απενεργοποίηση για ασφαλή χρήση

# Χαρακτηριστικά

## Σύστημα ιονισμού



Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

## Μακρές πλάκες 105 χιλ.



Οι ισιωτικές πλάκες έχουν επαγγελματικό μήκος 105 χιλ., για πιο γρήγορο και εύκολο ίσιωμα.

## Κεραμικές πλάκες



Οι λείες πλάκες με κεραμική επίστρωση αποτρέπουν τη φθορά των μαλλιών κατά το φορμάρισμα χάρη στην απαλή ολίσθηση.

## Ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας



Χάρη στην ψηφιακή οθόνη με 10 ρυθμίσεις θερμοκρασίας (έως 220°C) για απόλυτο έλεγχο, μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τον τύπο των μαλλιών σας και να απολαμβάνετε τέλεια αποτελέσματα με μία κίνηση.

## Ανπιθερμική άκρη




Η άκρη της συσκευής είναι από ειδικό θερμομονωτικό υλικό για να παραμένει κρύα. Μπορείτε να την κρατήσετε με ασφάλεια ενώ φορμάρετε τα μαλλιά σας, για τέλειες μπουκλες και κυματισμούς.

## Γρήγορη προθέρμανση



Αυτή η συσκευή styling μαλλιών ζεσταίνεται γρήγορα και είναι έτοιμη για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα.

## Καλώδιο 1,8 μ.



Πρακτικό στη χρήση, χάρη στο καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

## Αυτόματη απενεργοποίηση



Αυτή η ισιωτική συσκευή διαθέτει δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης. Η δυνατότητα αυτή έχει σχεδιαστεί για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αν η συσκευή παραμείνει ενεργοποιημένη, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 λεπτά.

# Προδιαγραφές

## Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 1,8 μ.

Χρόνος προθέρμανσης: 30 δευτ.

Τύπος θερμαντήρα: Σύστημα θερμότητας υψηλής απόδοσης

Μέγιστη θερμοκρασία: 220 ° C

Μέγεθος πλάκας:

25 x 105 χιλ.

Τάση: 110-240 volt

## Λειτουργίες

Αυτόματη διακοπή: Μετά από μία ώρα

Κεραμική επίστρωση

Κρίκος για κρέμασμα

Περιστρεφόμενο καλώδιο

## Τεχνολογίες περιποίησης

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

## Σέρβις

Εγγύηση: Διεθνής εγγύηση 2 ετών

