

# PHILIPS

## Выпрямитель

StraightCare

10 цифровых настроек

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС



BHS674/00



## Красота ваших волос и непревзойденный уход

С помощью нашего нового выпрямителя вы сможете легко выпрямить волосы и создать идеальный образ. Система ионизации и пластины с керамическим покрытием обеспечивают защиту и блеск волос и предотвращают спутывание. Нагрев до температуры 220 °C гарантирует превосходный результат одним движением!

### Неотразимая укладка

- Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос
- Керамическое покрытие для гладкого скольжения и защиты от повреждений

### Идеальный образ одним движением

- Удлиненные пластины (105 мм) для быстрого и удобного выпрямления
- 10 цифровых настроек температуры для полного контроля

### Удобство использования

- Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн
- Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд
- Сетевой шнур 1,8 м
- Функция автоотключения для безопасного использования


# Особенности

## Ионизация



Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

## Удлиненные пластины (105 мм)



Профессиональные выпрямляющие пластины длиной 105 мм позволяют выполнить укладку быстрее и проще.

## Керамические пластины



Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

## Цифровая настройка температуры




Цифровой дисплей с 10 настройками температуры до 220 °C позволяет с высокой точностью выбрать наиболее подходящую температуру для вашего типа волос — создавайте идеальный образ одним движением.

## Термоизолированный наконечник




Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным. Вы можете прикасаться к нему во время использования прибора для создания великолепных локонов, волн или пышной укладки.

## Быстрый нагрев



Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения.

## Шнур 1,8 м



Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

## Автоотключение



Этот выпрямитель оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 60 минут.

# Характеристики

## Технические характеристики

Длина шнура: 1,8 м

Время разогрева: 30 сек.

Тип нагревателя: Эффективный нагревательный элемент

Максимальная температура: 220 °C

Размер пластин:

25 x 105 мм

напряжение: 110-240 В

## Особенности

Автоотключение: Через час

Керамическое покрытие: Да

Петелька для подвешивания: Да

Шнур на шарнире: Да

## Технологии бережного воздействия

Ионизация для бережной сушки: Да

## Обслуживание

Гарантия: Международная гарантия 2 года

